

## Broszura informacyjna

# 46 10 A6

## Szczypce do pierścieni osadczych sprężających

Do montażu pierścieni zewnętrznych na wałkach

- Z mechanizmem blokującym, z dźwignią zwalnającą
- Z wymiennymi końcówkami
- Malowane proszkowo, czarne
- DIN 5254 A; końcówki proste
- Korpus szczypiec: stal walcowana o dużej wytrzymałości
- Końcówki: specjalna stal narzędziowa, walcowana, hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	46 10 A6
EAN	4003773025009
Szczypce	malowane proszkowo, czarne
Waga	1.795 g
Wymiary	570 x 149 x 17 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Średnica wału	Ø 252 – 400 mm
Końcówki (średnica)	4,5 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*