

GEOMAX MR240

Artikel-Nummer: 27600000
Maschinenempfänger

BESCHREIBUNG

Maschinenempfänger

- Der Empfänger GeoMax MR240 eignet sich ideal für die Nutzung mit Graben- und Minibaggern, und verbindet dabei den Komfort einer an der Maschine montierten Anzeige mit einem günstigen Preis.
- Mit Hilfe von LED-Indikatoren zeigt er die Position der Schneidkante gegenüber dem als Referenz dienenden Laserstrahl an.
- Drei Indikatoren für den Grob- und bis zu fünf für den Feinanzeigemodus. Ausgestattet mit Magnethalterung mit extrastarken Magneten aus seltenen Erden.



VORTEILE



Vorteile

- Akkurate Geländehöhen-/Sohltiefeninformationen für alle Anwendungen zur visuellen Maschinensteuerung.
- Extrastarke Magneten aus seltenen Erden.
- Robuste und wasserdichte Bauweise.

TECHNISCHE DATEN

Reichweite	200 m
Genauigkeit Fein	6 mm
Genauigkeit Grob	30 mm
Empfangswinkel	240°
Empfangsbereich	14 cm
Stromversorgung	3 x AA
Batterieleistung	130 h
Schutzklasse	IP67
Gewicht	2.200 g
Maße	220 x 120 x 100 mm



LIEFERUMFANG



MIT DEN BESTEN MESSEN



Lieferumfang

- MR240, Koffer, Alkali-Batterien