

Broszura informacyjna

98 04 22

- Specjalna stal narzędziowa, hartowana olejowo

Wkrętaki nasadowe

Z rękojeścią poprzeczną

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V Ⓞ

Ogólna

Nr art.	98 04 22
EAN	4003773026228
Waga	560 g
Wymiary	200 x 155 x 155 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Rozmiar S	22,0 mm
Maks. długość rękojeści	155 mm
Średnica główki d	34,5 mm
izolowane wg VDE	ja

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych