

ZARGES Schrankwagen

Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1120 x 528
mm, 4 Vollwände, Gestell eloxiert,
mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 244102



ZARGES Aluminium-Schrankwagen

Schrankwagen

- Traglast 250 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1120 x 528 mm
- 4 Vollwände
- mit Doppel-Flügeltür
- Gestell eloxiert
- Höhe x Länge x Breite 1355 x 1236 x 600 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Rollenlager

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten	4 Vollwände
Wagentyp	Schrankwagen	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Material	Aluminium	Türöffnungswinkel	270 °
Traglast	250 kg	Tür Ausstattung	umlaufende Dichtung, Magnethalter
Innenhöhe	1030 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1120 mm	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenbreite	528 mm	Radlager	Rollenlager
Höhe	1355 mm	Feststeller	ohne
Länge	1236 mm	Fadenschutz	ja
Breite	600 mm	elektrisch leitend	nein
Inhalt	630 l	Radanordnung	rechteckig
Etagen Anzahl	2 Stück	Oberfläche	eloxiert
Etagenausrichtung	gerade	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Traglast Fachboden	80 kg	Gewicht	53 kg

Dazu passt auch ...

141952		Schrammschutz, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Länge x Tiefe 150 x 2060 x 10 mm, Aus Polyethylen in granit, zur Wandbefestigung mit Schrauben
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
337988		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 250 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb