

## Superweithalsfässer aus Kunststoff

- ideal für feste Stoffe und Pasten
- mit UN-X-Zulassung für die Verpackungsgruppen I, II und III
- beständig gegen viele Säuren und Laugen
- die Fässer sind luft- und wasserdicht, stapelbar und originalitätssicher zu verplomben
- schnell verschließbar durch Schraubdeckelverschluss mit integrierter Dichtung

- aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- glatte Innenwand zur leichten Reinigung
- Rollrippen schützen vor Beschädigungen
- lebensmittelrechtlich unbedenklich
- temperaturbeständig von -25 °C bis +70 °C

NEU

Quadratisches Weithalsfass für optimale Raumnutzung



Superweithalsfässer Typ SWH in verschiedenen Größen und Farben.



Weithalsfässer Typ WH zur sicheren Lagerung von Pulver und Pasten.

Weithalsfässer aus Kunststoff									
Volumen [l]	3,6	6,4	10,4	15,4	20,0	26,0	42,0	55,0	68,0
Ø x H [mm]	198 x 171	198 x 263	274 x 238	274 x 327	274 x 417	316 x 425	410 x 418	410 x 520	410 x 643
Ausführung	Öffnung 136 mm	Öffnung 136 mm	Öffnung 204 mm	Öffnung 204 mm	Öffnung 203 mm	Öffnung 204 mm	Öffnung 282 mm 2 Tragegriffe	Öffnung 282 mm 2 Tragegriffe	Öffnung 282 mm 2 Tragegriffe
Bestellnummer	179-655-J0	129-122-J0	179-656-J0	129-123-J0	129-124-J0	129-125-J0	179-657-J0	129-126-J0	129-128-J0

Superweithalsfässer aus Kunststoff							
Volumen [l]	26	34	39	55	64	75	110
Ø x H [mm]	338 x 358	338 x 449	338 x 505	410 x 495	410 x 573	410 x 680	455 x 787
Ausführung	Öffnung 295 mm 2 Tragegriffe	Öffnung 295 mm 2 Tragegriffe	Öffnung 295 mm	Öffnung 354 mm 2 Tragegriffe	Öffnung 354 mm 2 Tragegriffe	Öffnung 354 mm 2 Tragegriffe	Öffnung 392 mm 2 Tragegriffe
Farbe Rumpf	weiß	weiß	weiß	braun	braun	braun	weiß
Farbe Deckel	rot	rot	rot	beige	beige	beige	rot
Bestellnummer	129-129-J0	129-130-J0	179-658-J0	129-131-J0	129-132-J0	179-659-J0	179-660-J0

Quadratische Weithalsfässer				
Volumen [l]	40,0	50,0	66,0	80,0
Korpusmaße B x T x H [mm]	380 x 380 x 399	380 x 380 x 476	380 x 380 x 594	380 x 380 x 724
Ausführung	Öffnung 282 mm, 2 Tragegriffe	Öffnung 282 mm, 2 Tragegriffe	Öffnung 282 mm, 2 Tragegriffe	Öffnung 282 mm, 2 Tragegriffe
Bestellnummer	265-661-J0	265-662-J0	265-663-J0	265-664-J0

## Weithals- und Superweithalsfässer mit UV-Schutz

- UN-Kennzeichnung für feste Stoffe
- Schützen Sie Ihr Füllgut wirkungsvoll gegen UV-Licht zwischen 200 und 400 nm!
- mit praktischem Schraubdeckel wasserdicht zu verschließen
- stabil und sicher stapelbar



Weithals- und Superweithalsfässer mit UV-Schutz				
Volumen [l]	6	15	26	55
Ø x H [mm]	198 x 263	274 x 327	316 x 425	410 x 495
Ausführung	Öffnung 136 mm	Öffnung 204 mm	Öffnung 204 mm	Öffnung 354 mm 2 Tragegriffe
Bestellnummer	179-661-J0	179-662-J0	179-663-J0	179-664-J0