

## Produktinformation

# 34 12 130

## Präzisions-Elektronik-Greifzange

DIN ISO 9655




- Für feinste Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Zum Greifen, Halten und Biegen
- Glatt geschliffene Greifflächen, Kanten fein verrundet
- Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen
- Geschraubtes Gelenk und sorgfältig gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich
- Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen
- Flache, breite Backen
- Kugellager-Chromstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	34 12 130
EAN	4003773061458
Zange	brüniert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	61 g
Abmessungen	135 x 62 x 19 mm
Norm	DIN ISO 9655
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Backenlänge (B)	21,9 mm
Backendicke (am Gelenk) (D)	6,5 mm
Spitzenbreite (E)	1,4 mm
Spitzendicke (F)	3,5 mm
Kopfbreite (A)	11,2 mm



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

