



Beschreibung:

Enghalsflaschen 3.000 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

- ideal zur Aufbewahrung von Proben
- leicht quetschbar und dabei formbeständig
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
- Ersatzteil: Verschluss
- Durchmesser d=138 mm / Höhe h=300 mm (ohne Verschluss)
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 23,8 mm
- a = Gewinde Außen-Ø = 32 mm

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	423100
GTIN	4007228423105
Zolltarif	39233090
Verpackungseinheit (VE)	15

Farbe	natur
Volumen in L	3,00
Gewicht (kg)	0,21
T x B x H (mm)	138 x 138 x 300

Umverpackung

Inhalt in Stück	15
T x B x H (mm)	530 x 395 x 545

Bruttogewicht VE (kg)	3,75
-----------------------	-------------

Palette

Anzahl an Kartons	16
T x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,33

Kartons pro Lage	4
Gewicht (kg)	80,0