

Miniatursteckverbinder Serie 720

Miniature connectors series 720

Bezeichnung Description	Flanschstecker Male socket	Flanschstecker Male socket	Flanschstecker Male socket	Flanschstecker Male socket
Abbildung Figure				

Maßzeichnung Drawing				

Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts		Bestell-Nr. Ordering-No.		Polzahl Contacts		Bestell-Nr. Ordering-No.	
		3	99-9107-00-03	3	99-9107-50-03	3	99-9107-60-03	3
	5	99-9115-00-05	5	99-9115-50-05	5	99-9115-60-05	5	99-9115-70-05
	8	99-9127-00-08	8	99-9127-50-08	8	99-9127-60-08	8	99-9127-70-08
	12	99-9135-00-12	12	99-9135-50-12	12	99-9135-60-12	12	99-9135-70-12

Technische Daten Specifications

	3	5	8	12	
Polzahl	3	5	8	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schnapp/snap-in				Connector locking system
Anschlussart	löten/solder				Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,75 mm ² (max. AWG 20)		max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)		Wire gauge
Kabeldurchlass	-				Cable outlet
Schutzart	IP67				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	125 V	60 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	2500 V	800 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	2				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40°C)	7 A	5 A	2 A		Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ				Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/bronze)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA (UL 94 V-0)				Material of contact body
Material Gehäuse	PA (UL 94 V-0)				Material of housing

Miniatursteckverbinder Serie 720

Miniature connectors series 720

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure


Flanschdose
Female socket




Flanschdose
Female socket







Flanschdose
Female socket



Flanschdose
Female socket



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
3	99-9108-00-03	3	99-9108-50-03	3	99-9108-60-03	3	99-9108-70-03
5	99-9116-00-05	5	99-9116-50-05	5	99-9116-60-05	5	99-9116-70-05
8	99-9128-00-08	8	99-9128-50-08	8	99-9128-60-08	8	99-9128-70-08
12	99-9136-00-12	12	99-9136-50-12	12	99-9136-60-12	12	99-9136-70-12

Technische Daten
Specifications

Polzahl	3	5	8	12	
Steckverbinder Verriegelung	schnapp/snap-in				Number of contacts
Anschlussart	löten/solder				Connector locking system
Anschlussquerschnitt	max. 0,75 mm ² (max. AWG 20)		max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)		Termination
Kabeldurchlass	-				Wire gauge
Schutzart	IP67				Cable outlet
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles				Degree of protection
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Mechanical operation
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Upper temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	125 V	60 V	Lower temperature
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	2500 V	800 V	Rated voltage
Verschmutzungsgrad	2				Rated impulse voltage
Überspannungskategorie	II				Pollution degree
Isolierstoffgruppe	II				Overvoltage categorie
Bemessungsstrom (40°C)	7 A	5 A	2 A		Material group
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ				Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)				Contact resistance
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Material of contact
Material Kontaktkörper	PA (UL 94 V-0)				Contact plating
Material Gehäuse	PA (UL 94 V-0)				Material of contact body
					Material of housing

Miniatursteckverbinder Serie 720
Miniature connectors series 720

Bezeichnung
Description



Adapter für Flanschsteckverbinder
Adapter for sockets

Adapter für Flanschsteckverbinder, von vorn verschraubt
Adapter for sockets, front fastened

Abbildung
Figure



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
-	08-2433-000-001

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
-	08-2434-000-001


Anwendungsbeispiel für Adapter
XXXXXXXXXX for adapter

<p>Flanschstecker Male socket</p> 	<p>Flanschstecker mit Adapter Male socket with adapter</p>  
<p>Flanschdose Female socket</p> 	<p>Flanschdose mit Adapter, Verschraubung von vorn Female socket with adapter, front fastened</p>  


Miniatursteckverbinder Serie 720
Miniature connectors series 720

Einzelteildarstellung
 Component part drawing


Kabelsteckverbinder
 Cable connectors




Flanschsteckverbinder
 Socket connectors



Adapter
 Adapter



Adapter, von vorn verschraubbar
 Adapter, front fastened




Miniatursteckverbinder Serie 720
Miniature connectors series 720

Polbilder
 Contact arrangements


Stifteinsatz (Steckseite)
 Male insert (mating side)

Buchseinsatz (Steckseite)
 Female insert (mating side)

3 pol
 3 contacts




	X	Y
1	-2,43	-1,40
2	2,43	-1,40
3	0,00	2,80




	X	Y
1	2,43	-1,40
2	-2,43	-1,40
3	0,00	2,80

5 pol
 5 contacts




	X	Y
1	-1,82	-2,51
2	1,82	-2,51
3	2,95	0,96
4	0,00	3,10
5	-2,95	0,96




	X	Y
1	1,82	-2,51
2	-1,82	-2,51
3	-2,95	0,96
4	0,00	3,10
5	2,95	0,96

8 pol
 8 contacts




	X	Y
1	-1,35	-2,79
2	1,35	-2,79
3	3,02	-0,69
4	2,43	1,93
5	0,00	3,10
6	-2,43	1,93
7	-3,02	-0,69
8	0,00	0,00




	X	Y
1	1,35	-2,79
2	-1,35	-2,79
3	-3,02	-0,69
4	-2,43	1,93
5	0,00	3,10
6	2,43	1,93
7	3,02	-0,69
8	0,00	0,00

12 pol
 12 contacts




	X	Y
1	0,00	-3,70
2	2,62	-2,62
3	3,70	0,00
4	2,62	2,62
5	0,00	3,70
6	-2,62	2,62
7	-3,70	0,00
8	-2,62	-2,62
9	-1,79	-0,74
10	0,74	-1,79
11	1,79	0,74
12	-0,74	1,79



	X	Y
1	0,00	-3,70
2	-2,62	-2,62
3	-3,70	0,00
4	-2,62	2,62
5	0,00	3,70
6	2,62	2,62
7	3,70	0,00
8	2,62	-2,62
9	1,79	-0,74
10	-0,74	-1,79
11	-1,79	0,74
12	0,74	1,79

Montageausschnitt
 Panel cut out



Flanschsteckverbinder
 Socket connectors

Adapter
 Adapter

