



### Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	BZ
Kurzbezeichnung des Geräts	LA9Z
Produkt- oder Komponententyp	Adapter für Schienenverteilersysteme
Anzahl der Wege	2-polig
Menge pro Satz	Satz à 4

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack TeSys U Spacial
Produktkompatibilität	LUB32 LUB12
Beschreibung der Pole	3P
Zulässiger Strom	32 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Kabel-Querschnitt	6 mm <sup>2</sup> - AWG 10
Sammelschienenraster	60 mm
Breite	45 mm
Höhe	260 mm
Tiefe	63 mm
Farbe	Grau

### Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
----------------	---------------------------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,200 cm
VPE 1 Breite	15,500 cm
VPE 1 Länge	26,200 cm
VPE 1 Gewicht	273,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	11,200 cm
VPE 2 Breite	16,500 cm
VPE 2 Länge	30,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,208 kg

VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	8
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,909 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------