

## ESD PROFI-SET TRENDY 2280 UND 2285

das professionelle Sortiment für den ESD-Profi im stationären und im mobilen Einsatz



Außenmaße: 350 x 310 x 65 mm (geschlossen)

## ESD WERKZEUG-SERVICE-SETS

ESD Werkzeugsätze für vielfältige Arbeiten im ESD Bereich. Die Werkzeuge sind in handlichen ESD-sicheren Kunststoffkoffern untergebracht, übersichtlich geordnet in maßgerechten Aussparungen aus leitfähigem Hartschaum.



2230 Außenmaße: 250 x 210 x 60 mm (geschlossen)



2210 Außenmaße: 178 x 160 x 42 mm (geschlossen)

- 2280** ESD Profi-Set **TRENDY** mit 18 Werkzeugen und ESD-Handling Set **Gewicht:** 1,650 kg
- 2285** ESD Profi-Set **TRENDY** mit 18 Werkzeugen **Gewicht:** 1,500 kg

Ausgewählte ESD-Werkzeuge im handlichen Koffer aus leitfähigem Material. Die Werkzeuge sind übersichtlich geordnet in maßgerechten Aussparungen aus leitfähigem Hartschaum. Für den individuellen Bedarf sind außerdem 1 bzw. 2 leere Fächer vorhanden.

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Nr.	Beschreibung der Einzelteile
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug	4-622	Kreuzschlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, Gr. 00
3-133-13	Seitenschneider, 145 mm, für weichen Draht bis 2,5 mm Ø, für harten Draht bis 1,25 mm Ø, verchromt, mit ableitfähigen schwarzen Handschutzhüllen	4-623	Kreuzschlitz-Schraubendreher, mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, Gr. 0
3-651-15	Mini-Seitenschneider EUROline, 120 mm, Miniwate (Flush), für weichen Draht bis 1,5 mm Ø, mittelharten Draht bis 0,8 mm Ø, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblatfeder, hochglanzbrüniert, mit ableitfähigen zweifarbigem Handschutzhüllen	5-049-13	SMD-Pinzette, 110 mm, gerade, super-spitz, mit ESD-Beschichtung
3-682-15	Flachzange EUROline, 130 mm, Ausführung wie vor	5-055-13	SMD-Pinzette, 120 mm, sichelförmig, super-spitz, wie vor
3-683-15	Spitzzange EUROline, 130 mm, kurze Backen, Ausführung wie vor	5-059-13	SMD-Pinzette, 120 mm, flach, runde Spitzen, 2,0 mm breit, wie vor
4-603	Schlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, 40 x 1,5 mm	6-661	TORX-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, T 5
4-605	Schlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, 40 x 2,0 mm	6-662	TORX-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, T 6
4-606	Schlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, 50 x 2,5 mm	6-663 L	TORX-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, T 7 mit Loch
4-621	Kreuzschlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, Gr. 000	7-422	ESD-Pinsel, Borstenbreite 20 mm
		9-354	ESD-Handling-Set (nur im Set 2280), bestehend aus: faltbarer, grüner Arbeitsplatzauflage (Oberflächenwiderstand nach DIN 53482: ca. 10 <sup>6</sup> Ohm), Maße: 500 x 400 x 0,35 mm, Kontaktarmband mit Spiralkabel, Erdungsleitung 2500 mm lang mit 1 MOhm-Sicherheitswiderstand einschließlich Krokodilklemme

- 2230** ESD Werkzeug-Set **ELITE** mit 20 Werkzeugen **Gewicht:** 0,870 kg

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Nr.	Beschreibung der Einzelteile
3-651-15	Mini-Seitenschneider EUROline, 120 mm, Miniwate (Flush), für weichen Draht bis 1,5 mm Ø, mittelharten Draht bis 0,8 mm Ø, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblatfeder, hochglanzbrüniert, mit ableitfähigen zweifarbigem Handschutzhüllen	4-911	6-kt. Klinge KS PH 000 / PH 00, matt verchromt, Spitzen schwarz
3-672-15	Spitzschneider EUROline, 130 mm, Miniwate (Flush), für weichen Draht bis 0,8 mm Ø, mittelharten Draht bis 0,6 mm Ø, Schneide 20° abgewinkelt, Ausführung wie vor	4-912	6-kt. Klinge KS PH 0 / PH 1, matt verchromt, Spitzen schwarz
3-682-15	Flachzange EUROline, 130 mm, Ausführung wie vor	4-921	6-kt. Klinge TORX T 5 / T 6, matt verchromt, Spitzen schwarz
3-683-15	Spitzzange EUROline, 130 mm, kurze Backen, wie vor	4-922 L	6-kt. Klinge TORX T 7 / T 8, mit Loch, matt verchromt, Spitzen schwarz
4-901	ESD-Griff aus ableitfähigem Material, mit Messingspannhülse für folgende Wechselsklingen:	4-923 L	6-kt. Klinge TORX T 9 / T 10, mit Loch, matt verchromt, Spitzen schwarz
4-905	6-kt. Klinge Schlitz 1,5 / 3,0 mm, matt verchromt, Spitzen schwarz	5-049-13	SMD-Pinzette, 110 mm, gerade, super-spitz, mit ESD-Beschichtung
4-906	6-kt. Klinge Schlitz 2,0 / 3,5 mm, matt verchromt, Spitzen schwarz	5-055-13	SMD-Pinzette, 120 mm, sichelförmig, super-spitz, mit ESD-Beschichtung
4-907	6-kt. Klinge Schlitz 2,5 / 4,0 mm, matt verchromt, Spitzen schwarz	5-059-13	SMD-Pinzette, 120 mm, flach, runde Spitzen, 2,0 mm breit, wie vor
		5-067-13	SMD-Pinzette, 120 mm, Spitze 45° abgewinkelt, 2,0 mm breit, wie vor
		5-068-13	SMD-Pinzette, 120 mm, Spitze abgewinkelt, 1,6 mm breit, wie vor
		5-078-13	SMD-Pinzette, 130 mm, meißelförmig, verjüngend, 1,0 mm breit, wie vor
		7-422	ESD-Pinsel, Borstenbreite 20 mm

- 2210** ESD-SERVICE-SET **PRECISE** mit 6 Werkzeugen **Gewicht:** 0,390 kg

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Nr.	Beschreibung der Einzelteile
3-653-15	Mini-Seitenschneider EUROline mit sehr schmalen, spitzem Zangenkopf und flach-abgesetzter Schneide, 120 mm, Miniwate (Flush), für weichen Draht bis Ø 1,5 mm und mittelharten Draht bis Ø 0,8 mm, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblatfeder, hochglanzbrüniert, mit ableitfähigen zweifarbigem Handschutzhüllen	5-062-13	SMD-Pinzette, 115 mm, 35° abgewinkelt, 2,0 mm breit, mit Greifmulde Ø 0,8 mm, wie vor
5-055-13	SMD-Pinzette, 120 mm, sichelförmig, super-spitz, mit ESD-Beschichtung	5-065-13	SMD-Pinzette, 120 mm, gerade, 3 mm breit, mit Greifmulde Ø 0,8 mm, wie vor
		5-066-13	SMD-Pinzette, 120 mm, 30° abgewinkelt, 2,5 mm breit, wie vor
		5-068-13	SMD-Pinzette, 120 mm, Spitze abgewinkelt, 1,6 mm breit, wie vor