



VGA und USB auf HDMI-Konverter

Konvertiert die analogen Signale VGA-Video und USB-Audio in ein digitales HDMI-Signal

Part No.: [152426](#)

EAN-13: 0766623152426 | UPC: 766623152426

Konvertiert analoge Audio/Video-Signale von einem PC in ein digitales HDMI-Signal

Sie haben einen PC ohne HDMI-Port, aber möchten ihn per HDMI-Kabel an ein Display oder an einen Beamer anschließen? Der Manhattan VGA und USB auf HDMI-Konverter macht diese Verbindung mit schnellem Plug&Play zum Kinderspiel. Durch die Kombination aus VGA und USB bleiben die Lautsprecher Ihres Displays dabei nicht stumm, sondern werden gleichzeitig mit dem Audiosignal bespielt. Die hohe Bandbreite dieses Konverters ermöglicht dabei eine Auflösung von 1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz, zudem ist er kompatibel mit Windows- und Mac-Systemen.

Merkmale:

- Konvertiert die analogen Signale VGA-Video und USB-Audio in ein digitales HDMI-Signal
- Ideal zum Anschluss von PCs, Macs und Notebooks an HD-Monitore, HD-Fernseher, HD-Beamer und mehr
- Unterstützt VGA- and HDMI-Auflösungen bis zu 1920x1080, 1080p@60Hz, 24-bit Farbtiefe und Videobandbreite bis zu 1,65 Gbit/s / 165 MHz
- Bietet digitales USB-Audio in hoher Qualität; Stromversorgung durch dieselbe Verbindung
- Kompaktes Design passt leicht in Notebooktaschen, ideal für Präsentationen auf Geschäftsreisen und mehr
- Ideal in Kombination mit Manhattan High Speed HDMI-Kabeln mit Ethernet-Kanal, z. B. Artikelnr. 323215
- Plug&Play, Windows- und Mac-kompatibel, einfache Installation
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- HDMI
- CE
- FCC
- HDCP

Allgemein

- Unterstützt HDCP Pass-Through
- Strom: 5 V / 1 A
- VGA-Videoformate: VGA, XGA, SVGA, SXGA, UGA

Anschlüsse

- Eingang: VGA / HD15-Stecker (Video)
- Eingang: USB Typ A-Stecker (Audio/Strom)
- Ausgang: HDMI-Buchse (Video/Audio)

Signaleingang/-ausgang:

- Eingang Videosignal: 0,5 – 1,0 V p-p
- Eingang DDC-Signal: 5 V p-p (TTL)
- Ausgang Video: HDMI, HDCP 1.3
- Frequenz: 1,65 Gbps / 165 MHz

Videoauflösungen:

- VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 768, 1280 x 960, 1280 x 1024, 1920 x 1200, 1920 x 1080
- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p@60Hz

Physische Details

- LEDs für Strom und Verbindung
- VGA-Kabel, 29 cm
- 5V / 1A USB-Stromkabel, 1 m
- Gewicht: 102 g
- Gehäuse: Kunststoff

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: (0 – 40°C)
- Lagertemperatur: -20 – 60°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 – 96%

Lieferumfang

- VGA und USB auf HDMI-Konverter
- Kurzanleitung

