

Informazione prodotto

78 61 125 ESD

Electronic Super Knips® ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Acciaio speciale per utensili, testa brunita
- Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisione nell'elettronica e nella meccanica fine
- Esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa
- Taglienti rettificati di precisione senza sfaccettatura
- Sezione di taglio con micro-spostamento dei taglienti controllato per un taglio ultrapreciso anche dei fili metallici più sottili e per una lunga durata
- Taglienti di forma particolare adatti anche per tagliare fili metallici poco sporgenti da Ø 0,2 mm
- Articolazione con rivetto in acciaio legato
- Funzionamento estremamente facile senza affaticamento della mano
- Con molla di ritorno e delimitazione di apertura



Generico	
Art. No.	78 61 125 ESD
EAN	4003773025184
Esecuzione	brunita
Testa	brunita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	56 g
Dimensioni	125 x 70 x 13 mm
Norma	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 1,2 mm
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 0,2 – 1,6 mm
	9 mm
	7,5 mm
Larghezza testa (A)	13,5 mm
ESD	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

