

Information produit

74 07 200

Pince coupante de côté à forte démultiplication

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Pour sollicitations extrêmes et continues
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases



⚡ 1000 V 



Informations générales

| | |
|----------------|--|
| Réf. | 74 07 200 |
| EAN | 4003773018414 |
| Pince | chromée |
| Tête | chromée |
| Poignées | isolées par surmoulage, certifiées VDE |
| Poids | 328 g |
| Dimensions | 200 x 76 x 35 mm |
| Norme | DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS | non applicable |

Attributs techniques

| | |
|--|----------|
| Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre) | Ø 4,2 mm |
| Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre) | Ø 3,0 mm |
| Capacités de coupe corde à piano (diamètre) | Ø 2,5 mm |
| Certifié VDE | oui |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.