

EXXX power+

Industriegrundreiniger mit Korrosionsschutz



Art.-Nr. 900 068 · 10 l Kanister

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Alkalischer Hochleistungsgrundreiniger mit Korrosionsschutz, hoher Löseaktivität und intensiver Reinigungskraft
- Entfernt aufgebraute hartnäckige Verschmutzungen, Verkrustungen und Filmrückstände
- Löst und emulgiert in hervorragender Weise Öl- und Fettverschmutzungen aller Art
- Schaumarm, daher auch für den Einsatz mit Hochdruckgeräten geeignet.
Auch für Bauzwischen- und Bauschlussreinigungen einsetzbar

ANWENDUNGSBEREICH:

Zur Grundreinigung aller alkali- und wasserbeständigen Bodenbelagsarten verschiedenster Art, wie z. B. Natur- und Kunststein, Klinker- und Tonplatten, Industriebeläge. Im Zweifelsfalle wird empfohlen, die Alkalibeständigkeit der Bodenbeläge vor der Anwendung zu prüfen. **Nicht** geeignet für Gummi-, Linoleum- und Asphaltbeläge, Kork und Kalkstein (z. B. Marmor). **Nicht** geeignet für unversiegelte Holz- oder Parkettböden.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

1. Zur Grundreinigung von alkalibeständigen Böden verschiedenster Art und Verschmutzung 0,5 – 2,5 l Reiniger/8 l Wasser = 1 Eimer dosieren.
2. Einsatz als Universalreinigungsmittel für alkalibeständige Oberflächen 40 – 80 ml Reiniger/8 l Wasser = 1 Eimer dosieren.
3. Einsatz als Maschinen- und Motorenreiniger 100 – 500 ml/l Reinigungsflotte.
4. In HD-Geräten oder Kfz-Waschanlagen 35 ml/l Reinigungsflotte. Je nach Anwendungsart mit Schrubber oder Einscheibenmaschine auf dem Boden verteilen, 5 – 10 Minuten einwirken lassen und mit der Einscheibenmaschine oder mit dem Schrubber bearbeiten, dann Schmutzflotte aufnehmen, mit ausreichend Wasser nachspülen, gegebenenfalls mehrmals spülen und aufwischen oder absaugen.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: klare grüngelbe Flüssigkeit
Geruch: nach Salmiak
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1050 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 13

INHALTSSTOFFE gemäß Verordnung 648/2004/EG:

Unter 5 %: NTA, nichtionische Tenside
Enthält: Duftstoffe

GISCODE: GG 90

HALTBARKEIT: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

KENNZEICHNUNG: siehe Rückseite



AMERAH®

KENNZEICHNUNG:

EXXX power+ Industriegrundreiniger mit Korrosionsschutz

GEFAHRENSYMBOL:**C – Ätzend**

Enthält 2 – < 5 % Kaliumhydroxid

GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE:

- R 34: Verursacht Verätzungen.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

TRANSPORT:

UN-Nummer: 1814
Bezeichnung: Kaliumhydroxidlösung
Klasse: 8
Verpackungsgruppe: II
ADR