

hofs

rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2550
x 1000 x 600 mm, charge maximale
par élément 720 kg / charge max.
par tablette 90 kg, utilisation bilatéral
- possibilité d'installation flexible
librement dans la pièce, montants
galvanisé avec revêtement en
plastique en RAL7035 gris clair,
niveaux galvanisé avec revêtement
en plastique en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 716432

hofs
REGALSYSTEME



hofs Rayonnage à boulonner pour classeurs

Rayonnage de départ

rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

- Convient pour salles d'archives
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 2550 x 1000 x 600 mm
- charge maximale par élément 720 kg / charge max. par tablette 90 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 600 mm
- 7 niveau(x) avec tablettes en tôle fine de qualité, sans plateau de recouvrement / 7 hauteurs de classeur pour 84 classeurs
- niveaux avec ?
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce





- structure en acier
- montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
- niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
- volume de livraison : rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- instruction de montage : La liaison de profilés et de tablettes est effectuée au moyen de vis, et en partie renforcée par des plaques angulaires

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	plateau de recouvrement	non
type de rayonnage	rayonnage pour classeurs	largeur de compartiment	1000 mm
rayonnage modulaire	système à visser	profondeur de compartiment	600 mm
champ de rayonnage	rayonnage départ	capacité de classeurs	84 pièce
convient pour (secteurs)	salles d'archives	couleur du montant	gris clair // RAL7035
hauteur	2550 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
largeur	1000 mm	charge maxi par élément	720 kg
profondeur	600 mm	surface de tablette	galvanisé // revêtement en plastique
nombre de tablettes/niveaux	7 pièce	surface de montant	galvanisé // revêtement en plastique
hauteurs de classeurs	7 pièce	exécution couleur	gris clair // RAL7035
charge maxi par tablette	90 kg	volume de livraison	rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre
type tablette/niveau	tablette en tôle d'acier	livraison	démonté
équipement des tablettes / nivea	rebord antichute central // rebord de tablette latéral // pliage de sécurité	certification	GS // label de qualité RAL
utilisation	bilatéral	garantie	5 années
matériau	acier	Poids	51,16 kg
équipement rayonnage	tablettes		

Accessoires

		1000 x 600 mm, charge maximale par élément 720 kg / charge max. par tablette 90 kg, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
716567		tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 90 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc