


EXTREME DeWALT® Kreissägeblätter für Handkreissägen



Einzelpacks



Für den Einsatz auf Handkreissägen

EXTREME DeWALT® Handkreissägeblätter – Präzisionsägeblatt-Sortiment. Die mit Hartmetallzähnen bestückten Sägeblätter eignen sich ideal für Schnitte in Weich- und Harthölzern, Verbundmaterialien, Kunststoffen und Nichteisen-Metall (nur mit Zahnform Trapez-Flachzahn TFZ, negativ) und liefern feinste Schnittergebnisse.

Artikel-Nummer	Sägeblatt- durchmesser/ Bohrung	Blattsärke/ Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel	Schnelle Schnitte	Universeller Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT4053-QZ	150/20	1.8/2.6	30	WZ	10°			●			5035048056943		IV
DT4081-QZ	150/20	1.8/2.6	40	TFZ	-5°				●		5035048057124		IV
DT4004-QZ	152/20	1.8/2.6	12	WZ	25°	●					5035048056592		IV
DT4022-QZ	152/20	1.8/2.6	18	WZ	25°		●				5035048056745		IV
DT4055-QZ	152/20	1.8/2.6	30	WZ	10°			●			5035048056967		IV
DT4005-QZ	160/16	1.8/2.6	24	WZ	25°	●					5035048056608		IV
DT4056-QZ	160/16	1.8/2.6	36	WZ	10°			●			5035048056974		IV
DT4006-QZ	160/20	1.8/2.6	12	WZ	25°	●					5035048056615		IV
DT4023-QZ	160/20	1.8/2.6	24	WZ	25°		●				5035048056752		IV
DT4057-QZ	160/20	1.8/2.6	36	WZ	10°			●			5035048056981		IV
DT4084-QZ	160/20	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				●	●	5035048057155		IV
DT4024-QZ	160/30	1.8/2.6	24	WZ	25°		●				5035048056769		IV
DT4085-QZ	160/30	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				●	●	5035048057162		IV
DT4025-QZ	165/16	1.8/2.6	24	WZ	25°		●				5035048056776		IV
DT4026-QZ	165/20	1.8/2.6	24	WZ	25°		●				5035048056783		IV
DT4087-QZ	165/20	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				●	●	5035048057186		IV
DT4007-QZ	165/30	1.8/2.6	12	WZ	25°	●					5035048056622		IV
DT4027-QZ	165/30	1.8/2.6	24	WZ	25°		●				5035048056790		IV
DT4088-QZ	165/30	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				●	●	5035048057193		IV
DT4058-QZ	170/30	1.8/2.6	30	WZ	10°			●			5035048056998		IV
DT4059-QZ	180/30	1.8/2.6	30	WZ	10°			●			5035048057001		IV
DT4091-QZ	180/30	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				●	●	5035048057223		IV
DT4012-QZ	184/16	1.8/2.6	12	WZ	25°	●					5035048056677		IV
DT4011-QZ	184/16	1.8/2.6	16	WZ	25°	●					5035048056660		IV
DT4031-QZ	184/16	1.8/2.6	28	WZ	25°		●				5035048056837		IV
DT4063-QZ	184/16	1.4/2.6	40	WZ	10°			●			5035048057049		IV
DT4092-QZ	184/16	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				●	●	5035048057230		IV
DT4032-QZ	184/20	1.8/2.6	28	WZ	25°		●				5035048056844		IV
DT4062-QZ	184/20	1.8/2.6	40	WZ	10°			●			5035048057032		IV
DT4034-QZ	190/20	1.8/2.6	28	WZ	10°		●				5035048056868		IV
DT4065-QZ	190/20	1.8/2.6	40	WZ	10°			●			5035048057063		IV
DT4095-QZ	190/20	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				●	●	5035048057261		IV
DT4013-QZ	190/30	1.8/2.6	16	WZ	25°	●					5035048056684		IV
DT4033-QZ	190/30	1.8/2.6	28	WZ	10°		●				5035048056851		IV
DT4064-QZ	190/30	1.8/2.6	40	WZ	10°			●			5035048057056		IV
DT4094-QZ	190/30	1.8/2.6	48	TFZ	-5°				●	●	5035048057254		IV
DT4096-QZ	200/30	1.8/2.6	56	TFZ	-5°				●	●	5035048057278		IV
DT4224-QZ	230/30	2.2/3.0	28	WZ	25°		●				5035048057452		IV
DT4225-QZ	230/30	2.2/3.0	40	WZ	10°			●			5035048057469		IV
DT4256-QZ	230/30	2.2/3.0	56	TFZ	-5°				●	●	5035048057582		IV
DT4037-QZ	235/25.4	2.2/3.0	28	WZ	25°		●				5035048056889		IV
DT4068-QZ	235/25.4	2.2/3.0	40	WZ	10°			●			5035048057094		IV
DT4098-QZ	235/25.4	2.2/3.0	56	TFZ	-5°				●	●	5035048057292		IV
DT4015-QZ	235/30	2.2/3.0	18	WZ	25°	●					5035048056707		IV
DT4036-QZ	235/30	2.2/3.0	28	WZ	25°		●				5035048056882		IV
DT4067-QZ	235/30	2.2/3.0	40	WZ	10°			●			5035048057087		IV
DT4097-QZ	235/30	2.2/3.0	56	TFZ	-5°				●	●	5035048057285		IV
DT4038-QZ	240/30	2.2/3.0	28	WZ	20°		●				5035048056905		IV
DT4069-QZ	240/30	2.2/3.0	40	WZ	20°			●			5035048057100		IV
DT4099-QZ	240/30	2.2/3.0	56	TFZ	-5°				●	●	5035048057308		IV