

Treston chariot à étagères ESD

force 150 kg, 2 niveaux avec panneau de bois, plateau longueur x largeur 800 x 530 mm, plateau(x) en bois, électroconducteur, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7045 telegri, avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 530389



TRESTON



Treston Chariot à plateaux antistatiques

Avec 2 plateaux réglables

chariot à étagères ESD

- force 150 kg
- 2 niveaux avec panneau de bois
- plateau longueur x largeur 800 x 530 mm
- hauteur x longueur x largeur 1015 x 900 x 635 mm
- plateau(x) en bois, électroconducteur
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7045 telegri
- structure en acier (soudé)
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues rectangulaire
- 5 années de garantie



Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de finition	soudé
type de chariot	chariot à étagères	norme européenne	non
charge	150 kg	rehausses	aucune
longueur de plateau	800 mm	conducteur d'électricité	oui
largeur de plateau	530 mm	poignée	1 pièce
nombre de plateaux	2 pièce	rabattable	non
type de niveau	panneau de bois	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
matériau plateau(x)	bois	pneumatique	caoutchouc plein
force plateau	50 kg	Ø de roue	125 mm
exécution plateau(x)	électroconducteur	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
alignement de niveaux	droit	disposition des roues	rectangulaire
hauteur	1015 mm	surface	finition peinture époxy
longueur	900 mm	couleur	telegris // RAL7045
largeur	635 mm	garantie	5 années
matériau	acier	Poids	26 kg