

Artikelnummer: 125671

Kurzbeschreibung: Gabelhubwagen AGILE, 1,2 t Last, elektrisch, LED-Display, Fahrtrieb & Schnellhubfunkt., pat. 2WD Antr.syst., L 1150 mm

Langbeschreibung: Gabelhubwagen AGILE, 1,2 t Last, elektr., LED-Display, Fahrtrieb, patentiertes 2WD Antriebssystem, div. Varianten Gabellänge: Der Gabelhubwagen AGILE mit patentiertem 2WD Antriebssystem ist der ideale Helfer in Lager und Betrieb. Er eignet sich hervorragend für Einsätze bei beengten Platzverhältnissen. Zudem handelt es sich bei dem auf eine Traglast bis zu 1,2 Tonnen ausgelegte und bis zu 5,3 km/h schnelle Gerät um den ersten elektrisch angetriebenen

Gabelhubwagen mit 2 Antriebsrädern a'çâ,-â€œ dies sorgt für eine bessere Stabilität und Traktion. Die Umschaltung von manuellem auf elektrischen Betrieb ist bei dem AGILE bequem möglich. Ausgerüstet ist er neben einem LED-Display mit 150 mm breiten, 55 mm starken und farblich in Grün gehaltenen Gabeln zur Lastaufnahme, der Hubbereich liegt dabei zwischen 85 und 200 mm. Ein integriertes, zur schwarzen Deichsel führendes Proportionalventil ermöglicht ein besonders feinfühliges Absenken der Last am Bestimmungs- und Einsatzort. Bei der Bereifung des Gabelhubwagens handelt es sich um nicht-kreidende Lenkrollen aus Gummi mit einem Durchmesser von 82 mm sowie um Tandem-Lastrollen aus Polyurethan mit einem Durchmesser von 200 mm. Sie erhalten den Gabelhubwagen AGILE inklusive eines Schlüssels für seine Verriegelung und einem externen Ladegerät mit einer Lithium-Ionen-Batterie (36 V/10,4 AH), welche innerhalb von nur 2 Stunden vollständig aufgeladenen ist. Zudem ist er in verschiedenen Varianten bezüglich der Gabellänge verfügbar. Alle Varianten sind mit Fahrtrieb versehen. Die Ausführung mit einer 1150 mm langen Gabel ist zudem auch mit einer praktischen, manuellen Schnellhubfunktion verfügbar. Diese ermöglicht es, eine Palette innerhalb von lediglich 2 Pumpzyklen anzuheben. Weitere Details: Erster elektrisch angetriebener Gabelhubwagen mit 2 Antriebsrädern für ein Optimum an Stabilität und Traktion. Ideal für den Einsatz in Lager und Betrieb auch bei beengten Platzverhältnissen. Patentiertes 2WD Antriebssystem. Einfaches Umschalten zwischen manuellem und elektrischem Antrieb. Belastbar mit bis zu 1,2 t. 150 mm breite und 55 mm starke Gabeln. LED-Display. Höchstgeschwindigkeit von 5,3 km/h. Nicht-kreidende Lenkrollen aus Gummi mit a'Ëœ 82 mm. Tandem-Lastrollen aus Polyurethan mit a'Ëœ 200 mm. Lieferung erfolgt inkl. Verriegelungsschlüssel und externem Ladegerät mit Lithium-Ionen-Batterie (36 V/10,4 AH). Mit verschiedenen Gabellängen erhältlich (davon Ausführung mit Gabellänge 1150 mm auch mit Schnellhubfunktion verfügbar). Hubbereich: 85-200 mm. Farbe Gabeln: jeweils Grün. Farbe Deichsel: jeweils schwarz. Gesamtma sse: unterschiedlich je nach gewählter Variante. Gesamtgewicht: verschieden je nach gewählter Variante.



EAN/GTIN: 8018539085384