

Artikelnummer: 97063

Kurzbeschreibung: Schwerer Montagewagen, Stahlkonstruktion

Langbeschreibung: Schwerer Montagewagen: Mit ausgesprochen hoher Stabilität. Konstruktion aus Winkeleisen (40 x 40 x 4 mm), Schiebebügel aus Stahlrohr. Ladefläche aus hochfester MDF-Platte. Stahlschrank mit 2 verstellbaren Einlegeböden und Zylinderschloss (2 Schlüssel). Je 2 Lenk- und Bockrollen (ø 200 x B 50 mm), rollengelagert mit Vollgummireifen, beide Lenkrollen mit Radfeststellern Blaue Pulverbeschichtung gemäß RAL 5010 Maße: untere Fläche 600 x 800 mm, 280 mm hoch Obere Fläche: 1200 x 800 mm, 895 mm hoch Schrank innen: B 590 x T 770 x H 545 mm Tragkraft: 500 kg Gewicht: ca. 75 kg

EAN/GTIN: 4250448501898

