




50 l

NEU

Pumpsauger
EPS 50



Leistungsstarke Pumpe



C- Rohr Anschluss für Abwasser

Der leistungsfähige Nasssauger mit Pumpfunktion

ANWENDUNG:

- Bis zu 2,3 m Tiefe Wasser aufsaugen, gleichzeitiges Abpumpen und Fördern bis 9 m Höhe
- Auf Baustellen, bei Hochwasser, Brandsanierung, Leitungsschäden, Flachdachsanieierung, Teich- oder Poolreinigung und anderen Reinigungsaufgaben
- Für Dachdecker, Baubetriebe, Feuerwehr, THW, Hausmeisterdienstleistungen, Wohnungsbaugesellschaften

MERKMALE:

- Besonders robuster Behälter aus schlagfestem Kunststoff
- Leistungsstarke Pumpe mit bis zu 14.000 Liter/h Förderleistung
- Separates Filternetz für Grobpartikel
- 10 m Schmutzwasserschlauch mit C-Rohr Anschluss
- Auch für reinen Saugbetrieb (Nasssaugen) geeignet
- Hohe Sicherheit durch PRCD-Schutzschalter

TECHNISCHE DATEN

EPS 50

| | |
|--------------------------|---------------|
| Leistungsaufnahme Sauger | 1300 W |
| Leistungsaufnahme Pumpe | 900 W |
| Nennspannung | 230 V ~ |
| Max. Unterdruck | 230 mbar |
| Volumenstrom | 70 l/s |
| Förderleistung | 14 000 l/h |
| Max. Förderhöhe | 9 m |
| Behälterinhalt | 50 l (brutto) |
| Abwasseranschluss | C-Rohr |
| Schlauchlänge Sauger | 7 m |
| Schlauchlänge Abwasser | 10 m |
| Gewicht | 15 kg |

Bestellnummer 09927000

Lieferumfang: 4 x 0,5 m Kunststoffsaugrohre ø 38 mm, 7 m Saugschlauch, 10 m Schmutzwasserschlauch, Integrierte Schmutzwasserpumpe, Filternetz mit Reißverschluss, Teichdüse, Fugendüse, Burstendüse, Nassbodendüse 360 mm breit



**Absaugen
ZUBEHÖR**

| | | SS 1401 L | DSS 25 | DSS 50 | DSS 35 | | |
|--|----|---|--------|--------|--------|---|----------|
| | 1 | Zubehör-Modul-Edelstahl 2 Edelstahlsaugrohre, Griffrohr mit Nebenluftschieber, Boden-, Polster- und Fugendüse, Düsenkörper mit Wassereinsatz | - | x | x | x | 35315000 |
| | 2 | Vlies-Filterbeutel (5 Stück) | x | - | - | - | 35323000 |
| | | | - | x | - | x | 35321000 |
| | | | - | - | x | - | 35326000 |
| | 3 | Entsorgungssack (5 Stück) nur für M-Sauger | - | x | x | x | 35320000 |
| | | | x | - | - | - | 35324000 |
| | 4 | Filtersatz Polyester, 2-teilig | - | x | x | x | 35301000 |
| | 5 | Faltenfilter | x | - | - | - | 35322000 |
| | 6 | Düsenkörper mit Wassereinsatz | x | x | x | x | 35314000 |
| | 7 | Saugrohre Kunststoff, 2-teilig | - | x | x | x | 35207000 |
| | 8 | Griffrohr mit Nebenluftschieber | - | x | x | x | 35308000 |
| | 9 | Wasserdüse | x | x | x | x | 35311000 |
| | 10 | Gummidüse, konisch | x | x | x | x | 35205000 |
| | 11 | Bodendüse, umschaltbar | x | x | x | x | 35304000 |
| | 12 | Grobschmutzbodendüse | x | x | x | x | 35327000 |
| | 13 | Fugendüse | x | x | x | x | 35203000 |
| | 14 | Gummimuffe, gestuft Ø 25,5-26,5 mm/Ø 30,5-32,5 mm/Ø 36-38 mm | x | x | x | x | 35316000 |
| | 15 | Schlauchanschluss, saugenseitig (Bajonett) | - | x | x | x | 35313000 |
| | 16 | Schlauchanschluss, maschinenseitig | - | x | x | x | 35313500 |
| | 17 | Saugschlauch Ø 35 mm 5,00 m | - | x | x | x | 35302000 |
| | | 3,20 m | - | x | x | x | 35307000 |
| | 18 | Antistatikschauch Ø 35 mm 5,00 m | - | x | x | x | 35319000 |