



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 2476 Zware werkplaatswagen



Opbouwsysteem: Gelaste profielstaal en stalen buis, gepoedercoat. 2 Etages van houten plaat, toplaag in beukendecor, gelijkliggend met frame. 1 Afsluitbare stalen kast met vleugeldeur, 1 vaste en 2 verstelbare etages in de kast (draagvermogen per legbord 30 kg). 1 Afsluitbare schuifladekast, 3 schuiflades 120 mm hoog en 1 schuiflade 180 mm hoog. Kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5 uittrekbaar. Afmetingen kast (HxBxD: 600x500x700 mm). Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per schuiflade 25 kg.



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	600
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1050
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	700
<b>Laadvlakhoogte (mm)</b>	900
<b>Totale lengte (mm)</b>	1197
<b>Totale breedte (mm)</b>	709
<b>Totale hoogte (mm)</b>	900
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	114
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976024769