




Steckverbinder > Abdeckkappen und Adapter für Steckverbinder > Ungeschirmt



Adapterwinkel: 45
Endgehäusematerial: **Material mit geringer Brandgefahr**
Adapterbeschichtungsmaterial: **Kadmium (SAE AMS-QQ-P416, Typ II, Klasse 3)**
Kabeldurchmesserbereich: 7.2 – 11 mm [.283 – .433 in]
Steckverbindersystem: **Kabel-an-Kabel**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Adapterwinkel	45
Steckverbindersystem	Kabel-an-Kabel
Abdichtbar	Ja
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leitungen und Kabel

Sonstige Eigenschaften

Endgehäusematerial	Material mit geringer Brandgefahr
Adapterbeschichtungsmaterial	Kadmium (SAE AMS-QQ-P416, Typ II, Klasse 3)

Abmessungen

Kabeldurchmesserbereich	7.2 – 11 mm[.283 – .433 in]
-------------------------	-----------------------------

Weitere

Kommentar	Formteil mit vorab aufgetragenem Heißschmelzkleber
-----------	--

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform mit Ausnahmen
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Eingeschränkte Materialien über dem Grenzwert




EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2020 (205) Pb (.3% in BODY & NUT)
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2020 (205)
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer


Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile



Kunden kauften auch diese Produkte



 TE Teilenummer709086-1 DPD7-70	 TE Teilenummer776851-000 101A031-100-0	 TE Teilenummer438567-000 202K163-25-02/86-0	 TE Teilenummer709838-1 XG7T 35
 TE TeilenummerC776923001 100G1111-0.60-9-0	 TE TeilenummerCD40663001 100G1121-1.50-6/9-0	 TE TeilenummerCD40673001 100G1121-2.50-6/9-0	 TE TeilenummerZPF0000000000004859 901-20 RT 2-61-0 PN
 TE TeilenummerCT96273001 100G1121-1.00-6/9-0	 TE Teilenummer254841-000 TXR40AC00-1008BI		

Dokumente

Datenblätter/ Katalogseiten
Circular Backshells

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten
Kommunikationsdokument zu REACH-Substanzen

Englisch