

# Helipur® H plus N

## DESINFEKTION VON THERMOLABILEN MATERIALIEN

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Flüssiges Konzentrat mit angenehmem Duft, auf Aldehydbasis
- Formaldehydfrei
- Schonende Aufbereitung von starren und flexiblen Endoskopen,
- Anästhesiezubehör und anderen thermolabilen Materialien
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Umfassendes Wirkungsspektrum: Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzid
- Sehr wirtschaftlich durch niedrige Anwendungskonzentration
  (1 %/30 Min.; 1,5 %/15 Min. DGHM/VAH)
- Im Ultraschallbad einsetzbar
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste



VIRUZIDE WIRKSAMKEIT

### HINWEISE ZUR ANWENDUNG UND DOSIERUNG

Nach erfolgter Desinfektion die Instrumente sorgfältig spülen und nach Erfordernissen weiter aufbereiten. Zur Vorreinigung empfehlen wir unseren manuellen Reiniger Helizyme oder Cleaner N. Sichtbar verschmutzte Lösungen sind rechtzeitig zu erneuern. Nicht mit aminhaltigen Produkten kombinieren.

### KONZENTRATIONEN UND EINWIRKZEITEN (EZ)

EINSATZGEBIET	KONZ.	EZ	KONZENTRATMENGE FÜR 1 LITER	
Instrumentendesinfektion (gem. DGHM/VAH)	1,0 %	30 Min.	10 ml	
	1,5 %	15 Min.	15 ml	
mykobakterizid/	2,0 %	30 Min.	20 ml	
tuberkulozid	4,0 %	15 Min.	40 ml	
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)	1,0 %	15 Min.	10 ml	
viruzid	2,0 %	30 Min.	20 ml	
	4,0 %	15 Min.	40 ml	
Rotaviren	0,25 %	5 Min.	2,5 ml	
Polyomaviren	1,0 %	30 Min.	10 ml	
	2,0 %	15 Min.	20 ml	
Adenoviren	1,0 %	5 Min.	10 ml	
Polioviren	2,0 %	30 Min.	20 ml	
	4,0 %	15 Min.	40 ml	

Stark verschmutzte Instrumente sollten mit einem Detergens (z. B. Helizyme oder Cleaner N) vorgereinigt werden.

LIEFERFORM	ARTNR.	PZN
1000 ml-Flasche	3891950	08504929
5 Liter-Kanister	3892212	08504941

Physikalisch-chemische Daten – Konzentrat : Gebrauchslösung : 2 %

pH-Wert (20 °C): ca. 4,5 ca. 5 Dichte (20 °C, g/cm³): ca. 1,02

Aussehen: grüne Lösung hellgrüne Lösung Geruch: angenehm

#### Helipur® H plus N – Auszug aus den Produktinformationen

100 g Lösung enthalten: Glutaraldehyd 12,0 g, 2-Propanol 7,5 g, Ethylhexanol 0,5 g, anionische Tenside, Komplexbildner, Lösungsmittel, Korrosionsinhibitoren, Farb- und Duftstoffe. Angaben gemäß Derordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: 5–15 % anionische Tenside, < 5 % nicht ionische Tenside, Parfum Limonene). Angaben gemäß Gefahrstoffverordnung: ätzend. Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken. Verursacht Verätzungen. Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.