



## Beschreibung:

Ballons 25 Liter mit blauer Skalierung, naturfarben, besonders dickwandig, aus bruchsicherem Polyethylen

- große Öffnung Ø 50 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
- unverlierbare Verschraubung
- gut als Abklärkanister verwendbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- UV-Schutz für lange Lebensdauer
- mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
- auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- separates Zubehör: Ablasshähne (Art.-Nr. 550100+560100), Eckventile (Art.-Nr. 520100+520700)
- Ersatzteile: Tragebügel bzw. Tragegriffe, Verschraubung Ø 65 mm und Stopfen-Set bestehend aus Schraubstopfen und 2 Dichtungen
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 50 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 65 mm
- Durchmesser d=275 mm / Höhe h=580 mm

## Informationen:

### Artikel

Artikelnummer	<b>823510</b>
GTIN	<b>4007228823516</b>
Zolltarif	<b>39233090</b>
Verpackungseinheit (VE)	<b>2</b>

Farbe	<b>natur</b>
Volumen in L	<b>25</b>
Gewicht (kg)	<b>1,78</b>
T x B x H (mm)	<b>275 x 275 x 580</b>

### Umverpackung

Inhalt in Stück	<b>2</b>
T x B x H (mm)	<b>518 x 335 x 680</b>

Bruttogewicht VE (kg)	<b>4,17</b>
-----------------------	-------------

### Palette

Anzahl an Kartons	<b>15</b>
Anzahl an Lagen	<b>3</b>
T x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,19</b>

Kartons pro Lage	<b>5</b>
Gewicht (kg)	<b>82,55</b>