



BOSCH

**Serie 6, Waschmaschine, Frontlader,
9 kg, max. 1400 U/min.
WGG244F40**



Sonderzubehör

WMZ2200	Bodenbefestigung
WMZ2381	Zulauf-Verlängerung
WMZMPF10	Mikroplastikfilter

**Perfekte Ergebnisse bei minimalem
Energie-, Wasser- und
Waschmittelverbrauch dank Energieklasse
A, i-DOS-Dosierautomatik und ActiveWater
Plus.**

- **i-DOS:** misst und dosiert automatisch die exakt benötigte Wasser- und Waschmittelmenge.
- **Iron Assist:** reduziert Knitterfalten bis zu 50%. ³
- **Energie-Effizienzklasse A:** Energie sparen mit der effizientesten Klasse A.
- **Active Water Plus:** automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs.
- **Speed Perfect:** perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis. ⁴

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:	49 kWh/100 Zyklen
Maximale Beladungsmenge:	9,0 kg
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Zyklus ² :	50 l
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität:	3:48 h
Schleudereffizienzklasse:	B
Geräusch-Effizienzklasse:	A
Geräuschschwert:	70 dB(A) re 1pW
Bauform:	Freistehend
Abmessung des Gerätes (H x B x T):	845x598x590 mm
Nettogewicht:	75,5 kg
Anschlusswert:	2300 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	160 cm
Türanschlag:	Links
Rollen:	Nein
EAN-Nummer:	4242005456512
Gerätetyp:	Freistehend



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² im Programm Eco 40-60

³ Test Nr. E-0323-PT-22 des Deutschen Instituts für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 12.07.22, betreffend die Knitterreduzierung von handelsüblicher Baumwollbekleidung (T-Shirts und Hemden) im Iron Assist Programm nach DIN EN ISO 15487 im Vergleich zu nicht mit Iron Assist behandelten Textilien.

⁴ Unterschied zwischen der Dauer des Pflegeleicht-Programms 40 °C und der Dauer des Pflegeleicht-Programms 40 °C in Kombination mit der Option SpeedPerfect.

Serie 6, Waschmaschine, Frontlader, 9 kg, max. 1400 U/min. WGG244F40

Perfekte Ergebnisse bei minimalem Energie-, Wasser- und Waschmittelverbrauch dank Energieklasse A, i-DOS-Dosierautomatik und ActiveWater Plus.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse¹: A
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 49 kWh / 50 Liter
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit⁴: 3:48 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl^{**}: 0 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Automatikprogramm: Sensorgesteuertes Waschen und Dosieren
- Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten.*
- Spezialprogramme: Automatik Sanft, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus, Iron Assist
- Hygiene: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion

Optionen

- SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. ***
- i-DOS: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler
- Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen
- TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endzeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- AquaSensor für optimale Spülergebnisse und perfekt saubere Wäsche.
- Signalton
- AquaStop[®]: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*

Technische Informationen

- Stapelbar als Wasch-Trockensäule, mit dem zum Trockner passenden Verbindungssatz (Sonderzubehör)
- unterschreibbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätmaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 63.6 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 107.3 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60



^{**} Die maximale Schleuderdrehzahl wird im Fall von Wäscheunwuchten automatisch reduziert.

^{*} Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/weitere-garantien/aquastop>

^{***} Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C + aktivierter SpeedPerfect Option

**Serie 6, Waschmaschine, Frontlader,
9 kg, max. 1400 U/min.
WGG244F40**

Maße in mm



Maße in mm