

Reiniger M, Set, mit Pump-Sprüher

Artikel Nr. 145387

Typen Nr. RMOK5S



Beispielhafte Darstellung

Reinigt und entfettet alle Metalle, Kunststoffe, Gummi, Glas, Keramik, Holz oder lackierte und beschichtete Flächen. Löst kraftvoll und gezielt Fett, Öl, Harz, Ruß, Wachs, Trennmittel, Umformmedien, Kühlschmierstoffe sowie Etiketten- und Klebstoffrückstände.

Technische Informationen

Farbe	farblos, transparent
Beschreibung	Reiniger M, Set, mit Pump-Sprüher, 5 L
Dichte	0,98 g/cm ³
Flammpunkt	40 °C
PH-Wert	10,8
Lagerfähigkeit	12 Monate
Betriebstemperatur min.	-5 °C
Betriebstemperatur max.	30 °C
Betriebsdruck max.	3 bar
Füllinhalt max.	0,9 l
Sprühwinkel bei feiner Zerstäubung	60 °
Sprühlänge bei Vollstrahl	4 m
Durchflussmenge/Förderleistung bei 3 bar	3,0 l/min

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	34029090
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	30021609
eCl@ss 9.0	30021609
UNSPSC_Code_v190501	47131825
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Contact surface cleaners

Information

Reiniger M ist gebrauchsfertig, schnelltrocknend, nicht brennbar und kennzeichnungsfrei. Der Reiniger ist einfach und sicher in der Anwendung. Er kann zum Beispiel zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen und Werkzeugen verwendet werden.

Die besondere Wirkstoffformel aus Spezialtensiden und Alkoholen enthält keine silikonhaltigen Entschäumer, ist nicht rückfettend und bietet daher einen sicheren Beitrag für die prozesssichere Reinigung von Bauteilen in der Fertigung.

Verarbeitung

- Reiniger M satt auf die zu reinigende Oberfläche sprühen
- einwirken lassen
- mit einem sauberen, fusselfreien Tuch oder Vlies abwischen
- fertig

Bei groben Verschmutzungen ist eine längere Einwirkzeit erforderlich. Reinigungsvorgang bei Bedarf wiederholen.

*Die Materialverträglichkeit sollte vorher zur Sicherheit an einer verdeckten Stelle überprüft werden.

Lagerung

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen.

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von RIEGLER Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG Sicherheitsdatenblättern (www.RIEGLER.de) zu beachten.

Anleitung

Sprühkopf langsam aufschrauben. Flasche bis zur Markierung „max“ befüllen. Sprühkopf aufschrauben und fest anziehen. 20 bis 30 mal pumpen. Zum Sprühen Sprühtaste herunterdrücken. Sprühstrahl durch Drehen der Düsenmutter einstellbar. Behälter nie länger unter Druck stehen lassen. Wiederbefüllbar.

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Pump-Sprüher, wiederbefüllbar, 0,9 L, max. Betriebsdruck 3 bar	144888	PS900ML
Reiniger M, 5 L, kennzeichnungsfrei, schnell trocknend, nicht brennbar	144889	RMOK5