

Productinformatie

08 22 145 T

Spitse kombitang

DIN ISO 5746



- Mini kracht-kombitang met spitse bekken.
- Voor alle courante installatie- en reparatiewerkzaamheden.
- Makkelijk te hanteren in moeilijk toegankelijke zones dankzij de slanke vorm van de kop met spits uitlopende bekken (zeer veilig tegen verdraaien)
- Grijpvlak met bolling aan één zijde om vlakke delen veilig te grijpen
- Door de gefreesde groef in de grijpzone kunnen kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig vastgehouden en getrokken worden
- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg
- Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging
- Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
- Lange levensduur en stabiele punten
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	08 22 145 T
EAN	4003773080640
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	150 g
Afmetingen	145 x 60 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 8,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	16,0 mm ²
Valbeveiliging	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



vaste grip, ook aan vlakke delen door het driepunten-oplegstuk

Gefreesde groef in de grijpzone