




Wärmekoppel-Elemente

RoHS-Konform


Abbildung A

Abbildung B

Abbildung C

| Wärmeinterface | QG-IF-A3-1X3 | QG-IF-A6-1X3 | QG-IF-A6-1X2 | QG-IF-A8-1X2 | QG-IF-A6-1X1 | QG-IF-A8-1X1 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lagertyp | A | A | B | B | C | C |
| Abbildung | A | A | B | B | C | C |
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Für Heatpipe-Durchmesser | 3 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 6 mm | 8 mm |
| Anzahl Bohrungen Kante B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Bohrungen Kante L | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Planizität | < 0,02 mm | < 0,02 mm | < 0,02 mm | < 0,02 mm | < 0,02 mm | < 0,02 mm |
| Rauhigkeit | < 0,01 mm | < 0,01 mm | < 0,01 mm | < 0,01 mm | < 0,01 mm | < 0,01 mm |
| Abmessungen | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| B | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| d | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| c | 20 | 20 | 30 | 30 | zentriert | zentriert |