

debietmeter FMT 3 HORNET W 40

meetbereik 5 - 120 l/min, voor diesel, stookolie, AdBlue®, RME, antivriesmiddel, water met een maximale viscositeit van 0,8 mPas, aansluiting G1" buiten



Artikelnummer: 160061

debietmeter FMT 3 HORNET W 40

een teller voor alle debietrichtingen

debietmeter

- meetbereik 5 - 120 l/min
- voor diesel, stookolie, AdBlue®, RME, antivriesmiddel, water met een maximale viscositeit van 0,8 mPas
- aansluiting G1" buiten
- werkdruk 10 bar
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- verlicht display met 2 regels
- hoeveelheidsteller resetbaar, een opteller niet resetbaar
- met batterij 2x1,5 V (AAA)
- behuizing van POM
- inhoud levering: inclusief set voor montage achteraf

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	accessoire uitrusting	verlicht display met 2 regels
vaten-/containerhandling	debietmeter	accessoire functie	hoeveelheidsteller resetbaar, een opteller niet resetbaar
meetbereik	5-120 l/min	spanningsvoorzorging	batterij 2x1,5 V (AAA)

medium	diesel, stookolie, AdBlue®, RME, antivriesmiddel, water	materiaal behuizing	POM
max. viscositeit	0,8-40 mPas	inhoud levering	inclusief set voor montage achteraf
mediumtemperatuur	-10-40 °C	WEEE-registratienummer	DE82006647
aansluiting	G1" buiten	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
bedrijfsdruk	10 bar	gewicht	0,35 kg
ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen		