

AS SEEN ON
TV
ORIGINAL



Immer etwas Neues.

livington®

PRIME

STEAM SCRUBBER

10-in-1

Power Dampfreiniger mit

Vibroscrub-Technik

Kombi-Power
Dampf & Vibroscrub
Reinheit der Superlative



6000 Vibrationen/Minute
ersetzen Schrubben & Putzen



in 10-15 Sek.
startklar



Schrubbt
durch
Vibration

Mit nur zwei Klicks
zum Handdampfgerät
Inkl. zahlreichem Zubehör



www.mediashop.tv



DAS KOMPLETTSET für hygienische Sauberkeit


- Einmalige Sauberkeits-Powerkombi aus Dampf & Vibration für strahlende hygienische Sauberkeit
- Ersetzt jegliches Schrubben, Scheuern und Putzen.
- Schonend zu Mensch, Tier und Umwelt
- Ausgeklügeltes Auto-Steam System – automatische Dampfregulierung für immer ideale Temperatur
- Geniales Doppeltuchsystem für gleichzeitige Reinigung, Politur & sofortige Trocknung des Bodens
- 90° Knickgelenk für schwer erreichbare Stellen & rückschonende Bedienung
- Auch als praktischer Handdampfreiniger einsetzbar



Immer etwas Neues.

Knallhart zu Keimen, Bakterien und Viren*

0% Chemie, 0% Schadstoffe, 100% Sauberkeit



*getestet wurden Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Bacillus subtilis var.niger ATCC 9372, Candida Albicans ATCC 10231, H1N1 Influenza A virus (A/PR/8/34), Host cell: MDCK

livington®

PRIME STEAM SCRUBBER

10 Funktionen - 1000 Möglichkeiten:

Boden, Teppich, Bad, Toiletten, Küche, Tierbetten,
Fliesen, Fugen, Griller, Textilien, Auto, Felgen,
Matratzen, Polstermöbel uvm.

Perfekte Ergänzung

Livington PRIME Steam Scrubber PRO-KIT

1x Fensterreinigungsaufsatz inkl. Mikrofaserpad, 1x großer
Reinigungsaufsatz (auch als Textilauffrischer geeignet)
inkl. Mikrofaserpad, 1x Teleskopschlauch



10 in 1
Powerdampf-
reiniger



Schrubbt
durch
Vibration



www.mediashop.tv

PRODUKTBESCHREIBUNG

Livington PRIME Steam Scrubber

Erleben Sie die völlig neue Art der Reinigung. Mit der Power-Kombi aus Dampf & Vibroscrub erhalten Sie eine Reinheit der Superlative. 6000 Vibrationen / Minute ersetzen jegliches Schrubben, Scheuern und Putzen. Dabei ist der Livington Prime Steam Scrubber schonend zu Mensch, Tier und Umwelt – 0% Chemie, 0% Schadstoffe, 100% Frische und Sauberkeit. Das ausgeklügelte Auto-Steam System – (automatische Dampfregulierung) sorgt für die immer ideale Temperatur egal auf welchem Untergrund Sie arbeiten. Genial ist auch das Doppeltuchsystem, welches für gleichzeitige Reinigung, Politur & sofortige Trocknung des Bodens sorgt, Mit dabei, das beliebte 90° Knickgelenk für schwer erreichbare Stellen und rüchenschonende Bedienung. Auch als praktischer Handdampfreiniger ultra-flexibel einsetzbar. Mit umfangreichen Zubehör für 1000 Einsatzmöglichkeiten. In 10 Sekunden ist Ihr SteamScrubber startklar und dank des kompakten Design und einfachster Bedienung werden Sie ihn nicht mehr missen wollen.

ARTIKELDETAILS

Artikel Nr.	M23647	M27861	M23648	M23649
Produktbezeichnung	Livington PRIME Steam Scrubber	Livington PRIME Steam Scrubber CH	Livington PRIME SteamScrubber Mikrofaserpad	Livington Prime Steam Scrubber PRO KIT
Lieferumfang	1 x Livington PRIME Steam Scrubber 1x Spezial-Mikrofaser-Pad 1x Teppichgleiter 1x Metall Rundbürste 1x Große Kunststoff-Rundbürste 1 x Eckbürste 1 x Schaber 1x Textilreinergeraufsatz 1x Textilreinigungspad	1 x Livington PRIME Steam Scrubber 1x Spezial-Mikrofaser-Pad 1x Teppichgleiter 1x Metall Rundbürste 1x Große Kunststoff-Rundbürste 1 x Eckbürste 1 x Schaber 1x Textilreinergeraufsatz 1x Textilreinigungspad	2 x Livington PRIME SteamScrubber Mikrofaserpad	1 x Fensterreini-gungsaufsatz inkl. Mikrofaserpad 1 x großer Reini-gungsaufsatz inkl. Mikrofaserpad 1 x Teleskopschlauch
Produktionszeit	35 Tage	35 Tage	35 Tage	35 Tage
Zolltarifnummer EU / TR	85081100	63071090	63071090	63071090
Zolltarifnummer CH	-	-	-	-
Artikelmaße (LxBxH)	ca 125 x 22 x 27cm	ca 125 x 22 x 27cm	3 x 10 x 20 cm	-
Materialzusammensetzung	ABS, PP, PVC, PA66	ABS, PP, PVC, PA66	Nylon, Polyester	Nylon, Polyester, PA66
Technische Daten	Gewicht: 2kg Laufzeit: max. 10min Dampfzeit pro Tankfüllung Kabellänge: 74 cm Maximale Wattzahl: 1300W Steckertyp: CEE 7/4 Schuko Leistung in Watt: 1300W Wassertank: 200ml Zertifikate: H1N1 Anti-Virustest, CE, Reach, RoHS, LVD, PAK, GS Kabellänge: 5m	Gewicht: 2kg Laufzeit: max. 10min Dampfzeit pro Tankfüllung Kabellänge: 74 cm Maximale Wattzahl: 1300W Steckertyp: CEE 7/4 Schuko Leistung in Watt: 1300W Wassertank: 200ml Zertifikate: H1N1 Anti-Virustest, CE, Reach, RoHS, LVD, PAK, GS Kabellänge: 5m	Gewicht: 0,17 kg	Gewicht: 0,87 kg

Einzelverpackung

Abmessungen (LxBxH)	27,5cm x 17 cm x 62,5cm	27,5cm x 17 cm x 62,5cm	3,5 x 13,5 x 25cm	30 x 26 x 12,8cm
Gewicht (Brutto/Netto)	3,50/3kg	3,50/3kg	0,17/0,14kg	1/0,87kg
Verpackungsart	Retail	Retail	Retail	Retail
EAN	9010041023952	9010041027769	9010041023976	9010041024003

Innerkarton (IK)

Abmessungen (LxBxH)	-	-	23 x 15 x 27cm	-
Gewicht (Brutto/Netto)	-	-	0,95/0,84kg	-
Stück / MK	-	-	6	-
EAN Masterkarton	-	-	9010041023990	-

Masterkarton (MK)

Abmessungen (LxBxH)	64x57x37cm	64x57x37cm	47,5 x 47,5 x 56,5cm	66,5 x 62 x 54,5cm
Gewicht (Brutto/Netto)	15/14kg	15/14kg	13,3/8,3kg	18,30/17,30kg
Stück / MK	4	4	72	20
EAN Masterkarton	9010041023969	9010041027776	9010041023983	9010041024010

Europalette (EP)

Max. Höhe inkl. EP	Stück / EP	MK / EP						
1,60 m	24	6	24	6	-	-	-	-
1,80 m	32	8	32	8	-	-	-	-
1,95 m	32	8	32	8	-	-	-	-

Container

Stück / 20"	800	800	15120	2400
Stück / 40"	1700	1700	32400	5000
Stück / 40" HC	2000	2000	38160	6000

Zusatzinfos

Ursprungsland:	China
Verschiffungshafen/Verladehafen:	Ningbo
Verfügbare Zertifikate:	Verkehrsfähigkeitsbescheinigung nach gesetzlichen Normen.
Sprachen auf Artworks:	DE, EN, FR, NL, IT, PL, RO, TR, CZ, SLO, HU, (Manual auch Spanisch)
Infomercial Länge:	
Infomercial Sprachen:	

Produktvideo

