

Kappes rayonnage avec bacs à bec

rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1003 x 400 mm, 56 bacs, utilisation à un côté, montants a. finition peinture époxy en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 299404



KAPPES



Made in
Germany



Kappes Rayonnage à boulonner avec bacs à bec Favorit Rayonnage suivant

Tablettes :

- En tôle d'acier galvanisé
- Bords des tablettes pliés vers le bas (aucune arête vive)

Bâti :

- En tôle d'acier, finition peinture époxy

Garnissage :

- 20 x T. 4
- 36 x T. 5

Dimensions des bacs PxlxH

T. 2 : 500x300x200 mm

T. 3 : 350x200x200 mm

T. 4 : 350x200x150 mm

T. 5 : 290x140x130 mm

T. 6 : 230x140x130 mm

Couleur selon disponibilité.






Bacs :






- En polyéthylène résistant aux chocs
- Respectueux de l'environnement, incassable, résistant à la déformation
- Températures d'utilisation -40° à +80°C
- Qualité alimentaire
- Entièrement recyclable
- Résiste à de nombreux produits corrosifs (nous consulter)
- Fond avec nervures de renfort
- Gerbage facile et sûr grâce aux rebords renforcés
- En cas d'utilisation combinée, porte-étiquette avec effet de serrage

Détails techniques






type de meuble	rayonnage	bacs	56 pièce
type de rayonnage	rayonnage modulaire	charge maxi par tablette	100 kg
rayonnage modulaire	rayonnage à boulonner	charge maxi par élément	900 kg
champ de rayonnage	rayonnage suivant	utilisation	à un côté
matériau	acier	type de soubassement	tablette en acier
hauteur	2000 mm	surface de montant	finition époxy
largeur	1003 mm	couleur de montant	bleu gentiane RAL5010
profondeur	400 mm	livraison	démonté
équipement de rayonnage	bacs à bec	Poids	57 kg

Accessoires

323258		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en bleu
323269		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en bleu
323327		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en jaune
323338		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en jaune
323393		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en vert

323407		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en vert
323462		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en rouge
323473		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en rouge
324603		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en gris
324614		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en gris

Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy RAL7021 gris noir
147690		escabeau industriel, accès à un côté, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 1,66 m, longueur de lisse 2,55 m, en aluminium
520471		Tapis individuel tapis antifatigue, module
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, finition de la structure 4 pieds, soubassement 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis a. finition peinture époxy en RAL7035 gris clair, face avant a. finition peinture époxy en RAL7035 gris clair
527144		poils de noix de coco-balai, largeur de balayage 500 mm, pour saletés grossières