

Fensterklapprahmen mit Konterrahmen

Höhe x Breite 624 x 450 mm, Format DIN A2, Profilstärke 25 mm, selbstklebend, Konterrahmen verdeckt die Klebestreifen

Artikelnummer: 228976



Fensterklapprahmen mit Konterrahmen

- für den Innenbereich geeignet
- Geeignet für Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren, öffentliche Einrichtungen
- Höhe x Breite 624 x 450 mm
- Format DIN A2
- Profilstärke 25 mm
- Front aus UV-Antireflexfolie
- Rückwand aus Polystyrol
- Klapprahmen wird hinter der Glasfläche angeklebt und Konterrahmen vor der Glasfläche, beidseitig nutzbar ohne Durchscheinen
- selbstklebend, Konterrahmen verdeckt die Klebestreifen

Informationsausstattung	Rahmen	Stärke Profil	25 mm
Rahmentyp	Fensterklapprahmen mit Konterrahmen	Fronttyp	UV-Antireflexfolie
Einsatzort	Innenbereich	Rahmen Ausführung	Klapprahmen wird hinter der Glasfläche angeklebt und Konterrahmen vor der Glasfläche, beidseitig nutzbar ohne Durchscheinen
geeignet für (Branche/Bereich)	Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren, öffentliche Einrichtungen	Rahmen Funktion	selbstklebend, Konterrahmen verdeckt die Klebestreifen
Höhe	624 mm	Material Rückwand	Polystyrol
Breite	450 mm	Gewicht	2 kg
Format	DIN A2		