

Scangrip

Arbeitsleuchtengriff

MULTILIGHT CONNECT BODY

Mit Halterung, Haken und Magnet

Artikelnummer: 254543



Arbeitsleuchtengriff

- Ideal für die Kombination mit Scangrip MULTILIGHT CONNECT Leuchtenköpfen
- Höhe x Länge x Breite 79 x 114 x 202 mm
- Mit Halterung, Haken und Magnet
- Kompatibel mit METABO/CAS
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP30: Fremdkörper > 2,5 mm
- 3 Jahre Garantie



Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Breite	202 mm
Lampentyp	Arbeitsleuchtengriff	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
geeignet für (Anwendung)	Kombination mit Leuchtenköpfen	IP Schutzart	30: Fremdkörper > 2,5 mm
Akkutyp	METABO/CAS	Garantie	3 Jahre

Leuchte Ausstattung	Halterung, Haken, Magnet	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Länge	114 mm	Gewicht	0,12 kg
Höhe	79 mm		

Zubehör

254539		Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf, Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom 375 - 750 Lumen, Mit Halterung, Haken und Magnet, Abstrahlwinkel 110 °, Mit Netz-/Akkubetrieb
254540		Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf, Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom 750 - 1500 Lumen, Mit Halterung, Haken und Magnet, Abstrahlwinkel 110 °, Mit Netz-/Akkubetrieb
254542		Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf, Leuchtmittel: LED, Lichtstrom 300 - 600 Lumen, Mit Halterung, Haken und Magnet, Abstrahlwinkel 10 / 70 °, Mit Netz-/Akkubetrieb
254544		Inspektionslichtkopf, Geeignet für Arbeitsleuchtengriff, Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom 375 - 750 Lumen, Abstrahlwinkel 110 °
254545		Flutlichtkopf, Geeignet für Arbeitsleuchtengriff, Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom 750 - 1500 Lumen, Abstrahlwinkel 110 °
254546		Suchlichtkopf, Geeignet für Arbeitsleuchtengriff, Leuchtmittel: LED, Lichtstrom 300 - 600 Lumen, Abstrahlwinkel 10 / 70 °
254550		Stromversorgung, Geeignet für Arbeits- und Industrieleuchten, Höhe x Breite x Tiefe 72 x 83 x 124 mm