

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: E9100ETAW ESD-Einlegeboden



Transportgeräte

Aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. Mehr- oder Minderpreis.



Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	50
Ladeflächenlänge (mm)	850
Ladeflächenbreite (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	850
Gesamtbreite (mm)	500
Gesamthöhe (mm)	42
Farbe	hellgrau
Gewicht (kg)	6,6
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	44219999
GTIN	4017976191003