

PRODUKTDATENBLATT

RS480

TOPLINE ●●●


●●●●● Lebensdauer

Form 27



- Hohe Zerspanungsleistung
- Zusätzliches Flanschgewebe ab 180 mm für Hochfrequenz- und Druckluftschleifer
- Sicher durch drei vollflächige Gewebelagen

Leistungsstarke Edelstahl-Schruppscheibe mit keramischem Schleifkorn. Hochleistung auch auf Stahl und Guss.



Typenbezeichnung	RS480
Artikelbezeichnung 1	Schruppscheibe
Artikel-Nr.	210240
GTIN	4011890096468
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,427 kg
Produktabmessung	180 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	78A24A10BF13778
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890096659
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4,270 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE