

ANT-2.4-WRT-MON-MHF4

✓ AKTIV

Interne TE-Nummer L9000104-01

Dome/Puck Antenna, Single Band, Bluetooth / ISM / Zigbee,
External Mount, Stud/Screw/Lug Mount, MHF4, Omnidirectional,
Single Port

[Auf TE.com ansehen>](#)



Antennen



Kommunikationsprotokoll: **Bluetooth, ISM, Zigbee**

Befestigungsposition: **Extern**

Montagetyp: **Flachstecker-/Schrauben-/Steckerbefestigung**

Frequenzkategorie: **2400 – 2500**

Antennentyp: **Kuppel/Puck**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Antennenanschluss	MHF4
Antennen-Produkttyp	Antenne

Konfigurationsmerkmale

Befestigungsposition	Extern
Antennentyp	Kuppel/Puck
Bandtyp	Einzelband
Anschlusskonfiguration	Einfachanschluss

Signalmerkmale

Frequenzkategorie	2400 – 2500
Höchstgewinn	0 < 3 dBi

Montage und Anschlusstechnik

Montagetyp	Flachstecker-/Schrauben-/Steckerbefestigung
------------	---

Betrieb/Anwendung

Direktionalität	Omnidirektional
-----------------	-----------------

Industriestandards

Kommunikationsprotokoll	Bluetooth, ISM, Zigbee
Primäre Anwendung	Bluetooth, ISM, Zigbee

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Compliant with Exemptions
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Not Yet Reviewed
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	未针对中国 RoHS 符合性进行审核 Not reviewed for China RoHS compliance
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Not Yet Reviewed
Halogengehalt	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
Lötfähigkeit	Not reviewed for solder process capability

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezuglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urturts vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile





Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen

[Antenna 2.45GHz WRT Monopole MHF4](#)

Englisch

[Antenna 2.45GHz WRT Monopole MHF4](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_L9000104-01_C.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_L9000104-01_C.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_L9000104-01_C.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/Katalogseiten

[2.4 GHz WiFi External Panel-Mount Antenna](#)

Englisch