

WINKELPOLIER- UND SCHLEIFWERKZEUG

ANGLE POLISHING AND GRINDING TOOL

GW 13/310

Druckluft-Winkelpolier- und Schleifwerkzeug für die Oberflächen- und Lackbearbeitung.

Pneumatic angle polishing and grinding tool for surface and varnish processing.



VORTEILE

- Stufenlose Drehzahlsteuerung durch optimiertes Hebelventil.
- Verbesserte Haptik und Kälteisolierung dank ergonomischem Griff für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Das Werkzeug ist durch die kurze, schmale Bauform für den Einsatz in engen Platzverhältnissen besonders gut geeignet.
- Ruhiger, vibrationsarmer Lauf.
- Sehr gutes Gewicht-Leistungs-Verhältnis.
- Geringer Luftverbrauch.

BENEFITS

- Stepless speed control due to optimized lever valve.
- Improved haptic and cold insulation thanks to ergonomic grip for fatigue-free working.
- The short and small design allows working in places difficult to access.
- Smooth running and low vibration.
- Excellent weight-power ratio.
- Low air consumption values.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel Item	Artikel Nr. Item No.	Leistung Power	Drehzahl Speed	Gewicht Weight	Aufnahme Chuck	Scheiben-Ø Disc-Ø	Maße Ø x L Dimensions	Luftverbrauch Air Consumption
GW 13/310	12109000	130 Watt	3.100 min ⁻¹	0,5 kg	M14	max. 50 mm	38 x 221 mm	4,0 l/s

Betriebsdruck: 6,3 bar
Empf. Schlauch-Ø: 6 mm
Luftanschluss: G 1/8"

Working pressure: 6.3 bar
Recommended hose-Ø: 6 mm
Air connection: G1/8"

Lieferumfang: Werkzeug mit Aufnahme M14;
Schnellkupplungsnippel und Montagewerkzeug

Scope of Delivery: Tool with chuck M14;
Quick-coupling nipple and assembly wrench

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Schleifteller M14

Grinding Plates Plates M14

Artikel Item		Artikel-Nr. Item No.	Teller Ø Plate Ø	Stärke Schaum Foam Thickness	Kontaktfläche Contact Area	Härte Hardness
1162K/2-30		12199002	30 mm	2 mm	Klett Velcro	Sehr hart Very hard
1162/31P		12199044	32 mm	8 mm	Zellkautschuk Cellular rubber	weich soft
1162/32V		12199021	32 mm	10 mm	Gummi Rubber	weich, abgeschrägt soft, chamfered
1162/50-M14		12199007	50 mm	25 mm	Gewebe fabric	mittelhart middle hard
1162K/50-M14		12199008	50 mm	25 mm	Klett velcro	mittelhart middle hard

Lammfell-Polierscheiben

Lambskin Polishing Wheel

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Scheiben-Ø Wheel Ø	Kontaktfläche Contact Area
LFS 50-K	12199018	50 mm	Klett-Flausch Velcro-velour

Schleifscheiben

Sanding Discs

Artikel Item	Korn Grain	Artikel-Nr. Item No.	Scheiben-Ø Wheel Ø	Schleifmittel Abrasive	Kontaktfläche Contact Area
KOK 50-K	40	19000104	50 mm	Korund Aluminum oxide	Klett velcro
	60	19000106			
	80	19000108			
	100	19000110			
	120	19000112			
	150	19000115			
	180	19000118			
	220	19000122			
	240	19000124			
	320	19000132			
	400	19000140			

Druckluftversorgung
Compressed Air Supply

Artikel Item		Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Druckluftschlauch Air Hose	HFK6	93005700	Ø 6 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 6 mm, material sold by meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftschlauch Air Hose	HFK9	93005800	Ø 9 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 9 mm, material sold by meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftschlauch Air Hose	HFK13	93005900	Ø 13 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 13 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftöl Oil		93003900	1-l-Flasche 1 l bottle
		93004000	100-ml-Flasche 100 ml bottle
Kegelradfett Grease for Bevel Gears	HOCLA2006	93019710	1 kg Dose 1 kg tin can
Getriebefett Grease	HOCLA2007	93019720	1 kg Dose 1 kg tin can
Fettpresse Grease Gun	FPR1	93004400	Für Fetten des Winkelkopfes For greasing the angle head
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R3/8"-K	93001100	Anschlussgewinde R 3/8, 1,15 m ³ /min Volumenstrom Connecting thread R 3/8, 1.15 m ³ /min volume flow
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R1/2"-K	93001400	Anschlussgewinde R 1/2, 2,4 m ³ /min Volumenstrom Connecting thread R 1/2, 2.4 m ³ /min volume flow

Für weiteres Zubehör sprechen Sie uns gerne an.
Please contact us for further accessories.