

Artikelnummer: 155070

Kurzbeschreibung: Werkbank TYP 8001-1, B
2000x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank TYP 8001-1: 1
Hängeschublade 150 mm (Tragkraft 50 kg),
Querstrebe (unten hinten) Arbeitsplatte: Buche-
Massiv, 40 mm, Oberfläche geschliffen und geölt
Gestell: Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit
Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm)
mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe
Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte
Griffleisten komplett integriert Schubladen:
Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, innen B 490 x T
560 mm Türen: Öffnungsweite 180-Grad,
selbstziehende Federscharniere
Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln Lackierung: umweltfreundliche
Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035) und Enzianblau (RAL 5010) Flächenlast:
max. 1.250 kg Lieferung: komplett montiert

EAN/GTIN: 4040376111227

