

Termékinformációk

64 02 115

Elektronikai homlokcsípőfogók

DIN ISO 9654



- Precíziós fogók a legfinomabb vágómunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- átdugott precíziós csukló
- Súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés vagy tükröpolítúr egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkával az áramkörökben.
- Lézerrel is edzett vágóélek, vágóél-keménység legalább 56 HRC
- Homlokcsípőfogó, kis fazettával
- Golyóscsapágy-krómacél, olajban edzett



Általános	
Cikkszám	64 02 115
EAN	4003773035343
Fej	tükrösített
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	70 g
Méreték	115 x 62 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 9654

Műszaki jellemzők	
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,0 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,0 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,6 mm
Fejszélesség (A)	11 mm
Pofa hossza (B)	6 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	7,5 mm
Vágási hossz mm (C)	16 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

