

WASSERFÜHLER

**GWF-1**

Art.-Nr. 601712

Wasserfühler ohne Stecker, 2 m Kabel

Varianten:**GWF-1/5m**

Art.-Nr. 601717

Wasserfühler ohne Stecker, 5 m Kabel

GWF-1/10m

Art.-Nr. 601723

Wasserfühler ohne Stecker, 10 m Kabel

passend zu:

Gewas 200, Gewas 300 FG

**FÜR REINSTWASSER**Gewebeband an der
Geräteunterseite**GWF-2**

Art.-Nr. 601778

Gewebeband-Wasserfühler, 2 m, ohne Stecker

Technische Daten:**Gehäuse:** aus ABS mit zwei Befestigungsbohrungen und PG-Verschraubung**Abmessung:** 65 x 35 x 50 mm (L x B x H), ohne PG-Verschraubung**Lieferumfang:** Gerät**passend zu:**

Gewas 200, Gewas 300 FG, Gewas 300 SG

2-POLIGER NIVEAU - SENSOR

**GNS-1**

Art.-Nr. 602531

Niveausensor 2-polig, 2 m Kabel

LECKWASSERMELDER MIT MAGNETVENTIL

**SCHLUSS MIT
WASSERSCHÄDEN****GEWAS 191 N**

Art.-Nr. 601742

Leckwassermelder mit Magnetventil, komplett betriebsfertig

GEWAS 191 AN

Art.-Nr. 601744

Leckwassermelder mit Magnetventil, komplett betriebsfertig mit zusätzlicher Maschinenabschaltung im Alarmfall (bis 16 A, 230 V 50 Hz)

Allgemeines:

Tritt am Wasserfühler ein Wasserfilm von über 0,5 mm auf, so löst das Steuergerät automatisch ein akustisches Warnsignal aus und schaltet das Magnetventil ab. Bei der Ausführung GEWAS 191 AN wird noch zusätzlich das am Steuergerät angesteckte Gerät abgeschaltet.

Anwendung:

Wasch- u. Geschirrspülmaschinen, Arztpraxen (z.B. Zahnarztpraxen, wassergekühlte Geräte etc.), Krankenhäuser, Industrie, Forschung, Labors, sämtliche Geräte und Maschinen mit Wasseranschluss (z.B. Heißgetränkeautomaten, Kühltaggregate usw.)

Technische Daten:**Stromversorgung:** 220/240 V 50/60 Hz (Steuergerät)**Leistungsaufnahme:** ca. 3 VA**Steuerausgang:** über Steckdose im Gerätegehäuse (nur bei GEWAS 191 AN) beim GEWAS 191N liegt an der Steckdose immer die Netzspannung an**Schaltstrom:** max. 16 A (ohmsche Last)**Wassersensor:** Hochsensibler Wasserfühler, steckfertig, 2 m Kabel. Löst bereits bei 1/2 mm Wasserfilm Alarm aus. Mittels Abzweigstecker GAZ1 auch mehrere Wasserfühler gleichzeitig ansteckbar. Steckfertige Verlängerungskabel 2 m, 5 m und 10 m lieferbar.**Magnetventil:** glasfaserverstärktes Polyamid (wie bei Waschmaschinen üblich). Sicherheits-Kleinspannung 12V DC. Anschlüsse: Schraubanschlüsse 3/4" zum direkten Befestigen an Wasserhahn bzw. des standardmäßigen Wasch- o. Geschirrspülmaschinenanschluss-schlauches 1/2" mit 3/4" Flügel- bzw. Überwurfmutter am Magnetventilauslauf. Bei Stromausfall schließt Magnetventil automatisch.**Arbeitsdruck:** 6 bar servogesteuert Mindestdruckunterschied zwischen Ein- und Auslauf: Einlaufdruck min. 0,5 bar größer wie Auslaufdruck**Steckergehäuse mit Elektronik:**

geschlossenes Gehäuse (nicht für feuchte Räume), Elektronik, Alarmsummer, Steckanschlüsse für Magnetventil und Wassersensor. Steckergehäuse mit Schutzkontaktsteckeranschluss, sowie Schutzkontakt-Steckdose. Bei GEWAS191N ist diese Schutzkontakt-Steckdose durchgeschleift und bei GEWAS191AN alarmgesteuert.

Arbeitsbedingungen: 0 ... 50 °C, 0 ... 90 % r.F. (nicht betauend)**Abmessungen:** Steuergerät: 126 x 79 x 54 mm (L x B x H)
Magnetventil: 82 x 102 x 41 mm**Lieferumfang:** Leckwassermelder mit Magnetventil, Steuergerät, Wasserfühler, Alarmsummer, Betriebsanleitung**Zubehör bzw. Ersatzteile:****GMV191**

Art.-Nr. 601664

Ersatz-Magnetventil

GWF-1S

Art.-Nr. 601706

Steckbarer Wasserfühler, 2 m

GWF-1S / 5m

Art.-Nr. 601708

Steckbarer Wasserfühler, 5 m

GWF-1S / 10m

Art.-Nr. 601710

Steckbarer Wasserfühler, 10 m

GAZ-1

Art.-Nr. 602748

Abzweigstecker (für jeden zusätzlichen Wasserfühler erforderlich)

VEKA 2

Art.-Nr. 601726

Verlängerungskabel 2 m

VEKA 5

Art.-Nr. 601728

Verlängerungskabel 5 m

VEKA 10

Art.-Nr. 601731

Verlängerungskabel 10 m

Hinweis:

Nicht für Reinstwasser geeignet!