



IQ color vereint die Qualität eines Premiumpapiers mit hohen ästhetischen Ansprüchen und besticht durch eine absolut gleichmässige Farbgebung. IQ color eignet sich ideal für den Einsatz in Kopierern, Laser- und Inkjet-Druckern.



Technische Daten: IQ COLOR

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------|------------|--------------|
| Grammatur | g/m ² | ISO 536 | 120 | ± 4.0 |
| Dicke | µm | ISO 534 | 159 | ± 6 |
| Rauigkeit Bendtsen | ml/min | ISO 8791-2 | 230 | ± 50 |
| Feuchte absolut | % | ISO 287 | 4.8 | ± .5 |

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und ISO 9706 (Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit). Produkte werden entsprechend den Normen ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 produziert. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien wurde nicht berücksichtigt.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

This specification is valid for one year after issue or good till cancelled.