

Belastungswerte nach **TÜV NORD**


Prüfbericht Nr. 35303259-002 vom 20.09.2021

Artikel-Identifikation: Artikel-Nr.: 608202
 Bezeichnung: 3-seitiges Säulenschutz-Komplett-Set M100-3SP, außen 124x127cm, innen 78x104cm, Stahl, B-Profil
 Einbauhöhe: 112,5 cm
 Wandstärke: n/r

Für den Statiker: Bruchkraft (Biegekraft) auf 25 cm Höhe >55707 N (40046 N), auf 50 cm Höhe >27853 N (20023 N), auf 75 cm Höhe >18569 N (13349 N), auf 100 cm Höhe >13927 N (10012 N), auf getesteter Höhe (83 cm) >16779 N (12062 N). Maximale Energieaufnahme im 90° Aufprallwinkel: >13927 Nm, im 45° Aufprallwinkel: >19695 Nm, im 30° Aufprallwinkel: >27853 Nm.

Ergebnis der zerstörerischen Belastungsprüfung:

>13927
 Newtonmeter (Nm)



(Im Vergleich zu anderen ROBUSTO Produkten)

Äquivalent kinetische Aufprallenergie

(Masse/Geschwindigkeit/Aufprallwinkel 90°)

km/h	Masse in Tonnen				
	1.0	2.0	3.5	7.5	18.0
3	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓		
15	✓				

Maximale Energieaufnahme

im 90°
 Aufprallwinkel



13927 Nm

im 45°
 Aufprallwinkel



19695 Nm

im 30°
 Aufprallwinkel



27853 Nm

Zur Veranschaulichung errechnete Angaben, der vom TÜV Nord begleitete, maximale Belastungswert fand auf einer ebenen Fläche mit einem 90 Grad-Belastungswinkel statt. Tatsächliche Werte in der Praxis können abweichen.