

Lamellennutfräse LNF 20 im MAFELL-MAX

Bestellnummer: 915601

EAN: 4032689136042

- ▶ Ergonomisches Design
- ▶ Mit Revolveranschlag für Frästiefe
- ▶ Im MAFELL-MAX



Technische Daten

Schnittgeschwindigkeit	28,7 m/s
Fräswerkzeug Ø	100 mm
Frästiefe	19 mm
Schwenkbereich	0 - 90 °
Nennleerlaufdrehzahl	9800 1/min
Nennaufnahme	750 W
Gewicht	3,1 kg
Schnittgeschwindigkeit	28,7 m/s
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Scheibenfräser, HM, 100 x 4 x 22 mm, Z 6; Best.-Nr. 076905
- 1 Auswurfrohr; Best.-Nr. 076954
- 1 Absaugstutzen; Best.-Nr. 076955
- 1 Spänebeutel; Best.-Nr. 076956
- 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher; Best.-Nr. 093283
- 1 Stirnlochschlüssel; Best.-Nr. 093119
- 1 Anschlussleitung 4 m

Anwendungsbeispiele



Verbindungen auf Gehrung mit der LNF 20.



Nuthöhen-Einstellung über Revolver-Anschlag oder über Skala.



Die LNF 20 wird im praktischen MAFELL-MAX geliefert.



Im Sonderzubehör zur LNF 20:
Harzgallenfräser, Best.-Nr. 091793

Einsatzgebiet

- ▶ Setzen von Flachdübeln
- ▶ Setzen von Harzgallenflicken
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Korpusherstellung

Vorteil Nutzen

- ▶ 2-fach-Säulenführung der Höheneinstellung - für exakte und verwindungsfreie Einstellung.
- ▶ Mit überdurchschnittlichen 750 Watt - für professionellen Dauereinsatz.
- ▶ Der Ein-/Ausschalter lässt sich einfach und bequem mit dem Daumen bedienen - für Rechts- und Linkshänder.

Beschreibung

Mit einer Drehung am Revolveranschlag können alle gängigen Flachdübelgrößen eingestellt werden.

Der Schwenkanschlag, mit Rastungen bei 0°, 22,5°, 45°, 67,5°, ist bis 90° variabel fixierbar.

Verwindungssteifer Winkelanschlag aus Guss sowie die Höhenverstellung erleichtern Ihnen Ihre Arbeit. Hier sorgen 2 stabile Stellschrauben dafür, dass Ihre Einstellung auch noch nach der 100sten Fräsung die Gleiche ist.

Alles was Sie brauchen, haben Sie im MAX "an Bord": praktische Behältnisse für Ihre "Fischchen", Platz für den optionalen Harzgallenfräser, für die Anti-Rutschmatte und natürlich für Ihre LNF 20.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Scheibenfräser

100 x 4 x 22 mm, Z 6, hartmetallbestückt



Harzgallenfräser

100 x 8 x 22 mm, Z 2, hartmetallbestückt



Plexiglas-Grundplatte

für Einsatz mit dem Harzgallen-Fräser



Anti-Rutschmatte

2 Stück