

## Broszura informacyjna

# 92 01 06

## Pinceta uniwersalna



- Uniwersalna pęseta odpowiednia do wymagających zastosowań standardowych i prac precyzyjnych
- Szeroki wybór wykonań: proste, skośne, powierzchnie chwytające i uchwyty gładkie lub ząbkowane, z końcówkami igielkowymi, wąskie lub stępione końcówki, a także różne długości
- Dla przemysłu elektronicznego, zegarmistrzów i jubilerów
- Wysokiej jakości stal nierdzewna: wyjątkowo wytrzymała i bardzo dobra odporność na korozję w różnych środowiskach atmosferycznych oraz w przypadku wielu materiałów korozyjnych
- Stal nierdzewna, najwyższej jakości

### Ogólna

Nr art.	92 01 06
	36A.SA.1
EAN	4003773086765
Materiał	stal nierdzewna, najwyższej jakości
Powierzchnie chwytające	Powierzchnie chwytające gładkie
Waga	15 g
Wymiary	120 x 10 x 18 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Powierzchnia	matowe
Wersja	wygięte pod kątem 30°
Szerokość końcówki (A)	0,17 mm
Szerokość końcówki (B)	6 mm
Wersja końcówka pincety	tępa
Odporność na korozję	tak
Testowana ESD	nie
izolowane wg VDE	nie
Branże	Przemysł Dla elektroników
Magnetyczna	niemagnetyzowalne (80%)

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych