



Steckverbinder > Steckverbinder für Beleuchtungssysteme > Straßenbeleuchtungssteuerung > Steckverbinder für die Straßenbeleuchtung



Beleuchtungsprodukt-Typ: **Steckverbinder**

Primäre Produktfarbe: **Grau**

Produkthöhe: **16.5 mm [.649 in]**

Beleuchtungs-Steckverbinder – enthaltene Funktionen: **Kodiert, Nicht belüftet**

Kompatibilität mit Normen/Standards: **Zhaga**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Beleuchtungsprodukt-Typ	Steckverbinder
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Ja
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Beleuchtungs-Steckverbinder – enthaltene Funktionen	Kodiert, Nicht belüftet
Anzahl der Positionen	4

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Grau
----------------------	------

Kontaktmerkmale

Kontakt-nennstrom (max.)	1.5 A
--------------------------	-------

Montage und Anschluss-technik

Steckverbinderbefestigungs-Typ	Leiterplattenmontage
--------------------------------	----------------------



Abmessungen

Produktdurchmesser	43.5 mm[1,712 in]
Produkthöhe	16.5 mm[.649 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
---------------------------	---------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Leistung
----------------------	----------

Industriestandards

IP-Schutzart	IP66
Kompatibilität mit Normen/Standards	Zhaga

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>


EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Außerhalb des Geltungsbereichs
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2025 (247) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2025 (247) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Nicht auf Lötfähigkeit überprüft

Produktkonformitäts-Disclaimer


Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



Kompatible Teile

 TE Teilnr.: 2-2329013-2 LUMAWISE ENDURANCE S 40MM DOME GRAY, TALL	 TE Teilnr.: 4-2328823-1 LUMAWISE ENDURANCE S 80MM DOME, GRAY LOW	 TE Teilnr.: 1-2329013-2 LUMAWISE 40MM DIA DOME CLEAR TALL	 TE Teilnr.: 2363638-5 Recept, LUMAWISE Endurance S2, Zhaga
 TE Teilnr.: 2329013-1 LUMAWISE 40MM DIA DOME SMOKE GRAY LOW	 TE Teilnr.: 2213858-1 RECEPTACLE ASSEM., LUMAWISE ENDURANCE S	 TE Teilnr.: 2363638-1 Recept, LUMAWISE Endurance S2 Kit, Zhaga	 TE Teilnr.: 1-2329013-1 LUMAWISE 40MM DIA DOME CLEAR LOW
 TE Teilnr.: 2-2329013-1 LUMAWISE ENDURANCE S 40MM DOME GRAY, LOW	 TE Teilnr.: 1-2363638-1 Rcpt, LUMAWISE Endurance S2Kit, Zhaga, DOT	 TE Teilnr.: 1-2363638-5 Recept, LUMAWISE Endurance S2, Zhaga, Dots	 TE Teilnr.: 2329013-2 LUMAWISE 40MM DIA DOME SMOKE GRAY TALL

Auch serienmäßig | LUMAWISE Endurance S

 Poke-In-Steckverbinder(1)	 Steckverbinder für die Straßenbeleuchtung(47)	 Stromverwaltung für Straßenbeleuchtung(5)
--	---	--

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:8-338069-8
MICRO-MATCH SMD FTE



TE Teilnr.:1-1879216-2
CPF 0402 64K9 0.1% 25PPM 1K RL



TE Teilnr.:2-1879354-9
RR03 5% 4R7 AMMO



TE Teilnr.:4-2176331-0
CRGP 2512 18K 1%



TE Teilnr.:2213831-2
BASE ASSY, 80MM, VENTED, SEALED



TE Teilnr.:2213831-3
BASE ASSY, 80MM, SEALED



TE Teilnr.:2328823-1
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
SMOKE GRAY LOW



TE Teilnr.:2329013-1
LUMAWISE 40MM DIA DOME SMOKE
GRAY LOW



TE Teilnr.:1-2329013-2
LUMAWISE 40MM DIA DOME CLEAR
TALL



TE Teilnr.:1-2337216-1
RAIN-SKIRT, LUMAWISE
ENDURANCE S, BLACK

Dokumente

Produktzeichnungen

ASSEM., 40MM LUMAWISE ENDURANCE S

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_2213837-1_A.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_2213837-1_A.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_2213837-1_A.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/Katalogseiten



LUMAWISE ENDURANCE Connector System

Englisch

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

Englisch

Lumawise Endurance S Modules

Englisch

LUMAWISE Endurance S modules

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Freigabe Agentur

CB_CERT_IEC_61984_US_34131_M1_UL_C1

Englisch

UL_EU_CERT_EN_61984_UL_EU_01778_M1_C1

Englisch

CB_CERT_US_34131_M1_UL_4788988643_TR_C1

Englisch