

DIE HYDRAULISCHEN KRAFTPAKETE FÜR HÄRTESTE SCHNEIDEAUFGABEN

LWSH 1201

- Äußerst stabile und bewährte Konstruktion gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit und Schnittgenauigkeit
- Bei Verwendung von hydraulischen Antrieben bis 20 kW Ausgangsleistung können Blattdurchmesser bis maximal 1200 mm eingesetzt werden
- Robuster Sägekopf mit Standard-Hydraulikmotoren
- Blattschutz für Normal- und Bündigschnitt
- Gleitführung mit ergonomischem Verschluss-System und Feineinstellung

Ausführung

- Hydraulikmotor GR2 mit Schnellwechselvorrichtung
- Schwenkarm 360° drehbar
- Kraftübertragung im Schwenkarm über Zahnriemen
- Schlittenführung über Bronze Prisma

LWSH 1600

- Die Verwendung des Schnelltrennflansches am Schwenkarm erlaubt einen einfachen, schnellen Blattwechsel und erleichtert die Verwendung für Bündigschnitte
- Innovative Vorschubmotoren sorgen für einen schnellen Schnitt
- Bei Verwendung von hydraulischen Antrieben bis 25 kW Ausgangsleistung können Blattdurchmesser bis 1600 mm eingesetzt werden
- Wandsägekopf aus hochfester Aluminiumlegierung, Zahnradschwenkarm und Rollenführungen
- Getriebeschwenkarm mit Schnelltrennflansch-Aufnahme
- Wandsägekopf lässt sich schnell und einfach montieren

Ausführung

- Hydraulikmotor GR2 mit Schnellwechselvorrichtung
- Schwenkarm 360° drehbar
- Kraftübertragung im Schwenkarm über Zahnriemen
- Schlittenführung über Rollen



LWSH 1201



LWSH 1600



[1] Blattschutz



[2] V-Schienebock Alu



Antrieb

TECHNISCHE DATEN	LWSH 1201	LWSH 1600
Schnitttiefe max.	510 mm	710 mm
Sägeblatt Ø max.	1200 mm	1600 mm
Frei aufsetzbar bis Ø	900 mm	825 mm
Sägeblattaufnahme	60 mm	60 mm
Blattflanschbefestigung	Zentralschraube	Schnelltrennflansch
Sägeblattbefestigung (Bündigschnitt)	6 Senkkopfschrauben, TK 130 mm	6 Senkkopfschrauben, TK 130 mm
Gewicht mit Antriebsmotor und	34 kg	29 kg
2 Vorschubmotoren		
Gewicht nur mit 2 Vorschubmotoren	27 kg	24 kg

WANDSÄGESYSTEM LWSH 1201	NR.
LWSH 1201 Wandsäge	1042092
LWSH 1201 - Motor komplett B/S 22 ccm / FD	1042061
[1] LWSH 1201 - Blattschutz 1000 mm 3-tlg. All-In-One	1042095
LWSH 1201 - VAS G Schiene / 1100 mm / Alu	1042090
LWSH 1201 - VAS G Schiene / 2200 mm / Alu	1042088
[2] LWSH 1201 - V-Schielenbock Alu flach (empfohlen: 3 Stück)	1042045
LWSH 1201 - Druckentlaster FD	1042074

WANDSÄGESYSTEM LWSH 1600	NR.
LWSH 1600 Wandsäge	1042089
LWSH 1600 - Motor komplett B/S 22 ccm / FD	1049394
[1] LWSH 1600 - Blattschutz 1000 mm 3-tlg. All-In-One	1042095
LWSH 1600 - VAS G Schiene / 1100 mm / Alu	1042090
LWSH 1600 - VAS G Schiene / 2200 mm / Alu	1042088
[2] LWSH 1600 - V-Schielenbock Alu flach (empfohlen: 3 Stück)	1042045
LWSH 1600 - Druckentlaster FD	1042074
LWSH 1600 - Schnellwechsel-Satz Motoren Gr. 2	1042047

ZUBEHÖR	NR.
LWSH 1201 - 1 Stk. Bronzeprisma mit Schrauben	1042048
LWSH 1201 - Bündigschnittflansch	1042056
LWSH 1201 - Zahnriemen	1042046
[1] LWSH 1201 / 1600 - Blattschutz 800 mm 3-tlg. All-In-One	1042094
[1] LWSH 1201 / 1600 - Blattschutz 1000 mm 3-tlg. All-In-One	1042095
[1] LWSH 1201 / 1600 - Blattschutz 1200 mm 3-tlg. All-In-One	1042096
LWSH 1600 - Blattflansch ST kpl.	1042086
LWSH 1600 - Blattschutz 1600 mm 2-teilig	1042081
LWSH 1600 - Blattschutzhalter 2-teilig für Bolzen	1042071

MOTOREN	NR.
LWSH 1201 - Motor komplett B/S 16 ccm / FD	1042059
LWSH 1201 - Motor komplett B/S 18 ccm / FD	1042060
LWSH 1600 - Motor komplett B/S 16 ccm / FD	1049392
LWSH 1600 - Motor komplett B/S 18 ccm / FD	1049393
LWSH 1201 / 1600 - Schnellwechsel-Satz Motoren Gr. 2	1042047