


## Beschlag für 2-3 unten laufende Holztüren (19/25 mm) bis 50 kg, mit aufgeschraubter Laufschiene und integriertem Dämpfeinzug. Design Mixslide

### Produkt-Highlights


-  **Komfort** Raffinierte Dämpfungstechnologie und innovative Anordnung der Komponenten für spielend leichte Bedienung
-  **Ästhetik** Untenlaufendes System mit Abstützung des gesamten Türgewichts am Boden ermöglicht Schrankdesign mit geringen Materialstärken

### Technische Vorgaben

-  max. 50 kg
-  max. 2400 mm
-  max. 1400 mm
-  19/25 mm



### Einbaubeispiele



**Garnitur für 2 oder 3 Holztüren, 19 mm**

	Nr.
EKU Combino 50 H MS, Türstärke 19 mm, für 2 Türen	055.3199.071
EKU Combino 50 H MS, Türstärke 19 mm, für 3 Türen	055.3199.073


Garnitur bestehend aus:		055.3199.071	055.3199.073	Nr.
	Laufwerk, Innentüre, Stahl, verzinkt	2	4	055.3169.071
	Laufwerk, Aussentüre, 19 mm, Stahl, verzinkt	2	2	055.3113.175
	Führungswinkel, Stahl, verzinkt	4	6	055.3059.171
	Gehäuse Führungswinkel, Kunststoff, anthrazit	4	6	055.0282.001
	Aushängesicherung, Kunststoff, rot	4	6	055.0186.001
	Stopper, Kunststoff, grau	4	4	055.3167.071
	Rückhaltefeder zu Stopper, Kunststoff, grau	2	3	055.0204.001
	Stopper Führung, Kunststoff, grau	4	4	040.3079.074
	Türmitnehmer, bei 2 Türen, Stahl, verzinkt	1		055.3124.071
	Schienenendstück, Kunststoff, grau, 31 mm	3	4	040.3083.002
	Schienenendstück, Kunststoff, grau, 22 mm	1		040.3083.003
	Kombi-Schraube, 4.5x17 mm, Stahl, verzinkt	16	24	055.0100.101
	Senkkopfschraube, 4.5x20 mm, Stahl, verzinkt	16	24	600.0000.167
	Senkkopfschraube, 3.5x20 mm, Stahl, verzinkt	4	4	766.5035.120
	Türmitnehmer, bei 3 Türen, Set à 2 Stück, Stahl, verzinkt		1	056.3095.171
	Puffer, mit Kleber, Set à 2 Stück		1	053.3364.051

**Garnitur für 2 oder 3 Holztüren, 25 mm**


	Nr.
EKU Combino 50 H MS, Türstärke 25 mm, für 2 Türen	055.3199.072
EKU Combino 50 H MS, Türstärke 25 mm, für 3 Türen	055.3199.074

Garnitur bestehend aus:		055.3199.072	055.3199.074	Nr.
	Laufwerk, Innentüre, Stahl, verzinkt	2	4	055.3169.071
	Laufwerk, Aussentüre, 25 mm, Stahl, verzinkt	2	2	055.3114.175
	Führungswinkel, Stahl, verzinkt	4	6	055.3059.171
	Gehäuse Führungswinkel, Kunststoff, anthrazit	4	6	055.0282.001
	Aushängesicherung, Kunststoff, rot	4	6	055.0186.001
	Stopper, Kunststoff, grau	4	4	055.3167.071
	Rückhaltefeder zu Stopper, Kunststoff, grau	2	3	055.0204.001
	Stopper Führung, Kunststoff, grau	4	4	040.3079.074
	Türmitnehmer, bei 2 Türen, Stahl, verzinkt	1		055.3124.071
	Schienenendstück, Kunststoff, grau, 31 mm	3	4	040.3083.002
	Schienenendstück, Kunststoff, grau, 22 mm	1		040.3083.003
	Kombi-Schraube, 4.5x17 mm, Stahl, verzinkt	16	24	055.0100.101
	Senkkopfschraube, 4.5x25 mm, Stahl, verzinkt	16	24	766.5045.125
	Senkkopfschraube, 3.5x20 mm, Stahl, verzinkt	4	4	766.5035.120
	Türmitnehmer, bei 3 Türen, Set à 2 Stück, Stahl, verzinkt		1	056.3095.171
	Puffer, mit Kleber, Set à 2 Stück		1	053.3364.051


**Laufschienen**

		mm	Nr.
	Doppellaufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht, für Dämpfeinzug	2500	055.3160.250
		3500	055.3160.350
		6000	055.3160.600


**Führungsschienen**

		mm	Nr.
	Führungsschiene, Aluminium, gelocht	2500	056.3079.250
		3500	056.3079.350
		6000	056.3079.600


**Schienenendstück**



**Griffprofile**



**Berechnungen**



**Dämpfeinzug**

	Nr.
EKU Combino 50 H MS/FS, bis 50 kg, 2 Stück	055.3215.071
EKU Combino 50 H MS/FS, bis 50 kg, 4 Stück	055.3215.072


**Garnitur bestehend aus:**

		055.3215.071	055.3215.072	Nr.
	Dämpfeinzug, links, bis 50 kg	1	2	055.3166.072
	Dämpfeinzug, rechts, bis 50 kg	1	2	055.3166.071
	Aktivator Dämpfeinzug, Kunststoff, grau	2	4	055.3165.071
	Stoppverlängerung, Kunststoff, grau	2		055.3168.071
	Gewindefurchende Senkschraube, M4x8 mm, Stahl, verzinkt	2	4	600.0000.344

**Zubehör**

	Nr.	
	Bohr- und Fräslehre, für Bearbeitung Führungswinkel, Holz	055.3099.001

**Dämpfeinzug**



**Zubehör**

- Bestellübersicht Dämpfeinzüge Seite 86–87
- Ausrichtbeschlag Seite 88–89
- Griffprofile Seite 90

**Bestellangaben**

- Typ und Anzahl Garnituren
- Typ und Anzahl Dämpfeinzüge
- Typ und Anzahl Laufschiene
- Typ und Anzahl Führungsschiene

**Bestellangaben optional**

- Anzahl Bohr- und Fräslehren

**Planung/Ausführung**

Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung Nr. 788.2000.305 verwendet werden. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf [www.hawa.com](http://www.hawa.com).