

Nowy Styl Besucherstuhl Style


4-Fußgestell aus Rundrohr-Stahl
verchromt, Sitzbezug aus Stoff (100%
Kunstfaser) in anthrazit, Rücken aus
Kunstfaser in anthrazit, Rückenform
gerade

VE 4 Stück

Artikelnummer: 240302



NowyStyl



Nowy Styl Besucherstuhl Style

Besucherstuhl

- 4-Fußgestell aus Rundrohr-Stahl verchromt
- Sitzbezug aus Stoff (100% Kunstfaser) in anthrazit
- 35000 Scheuertouren nach Martindale
- Sitz Breite x Tiefe 450 x 460 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 830 x 500 x 440 mm
- Rücken aus Kunstfaser in anthrazit
- Rückseite aus Kunststoff in schwarz
- Rückenform gerade
- 6-fach stapelbar
- Gewicht 6,7 kg

Technische Details

Möbeltyp Sitzmöbel

Material Rücken Kunstfaser

| | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| Sitzmöbeltyp | Besucherstuhl | Material Rücken Rückseite | Kunststoff |
| Gestellform | 4-Fußgestell | Farbe Rücken | anthrazit |
| Material Gestell | Stahl | Farbe Rücken Rückseite | schwarz |
| Oberfläche Gestell | verchromt | Rückenform | gerade |
| Rohrform | Rundrohr | Höhe | 830 mm |
| Armlehnen | ohne Armlehnen | Breite | 500 mm |
| Material Sitzbezug | Stoff (100% Kunstfaser) | Tiefe | 440 mm |
| Polsterung | Sitz und Rücken | stapelbar | ja |
| Strapazierfähigkeit | 35000 Scheuertouren | klappbar | nein |
| Farbe Sitzbezug | anthrazit | Farbe Ausführung | verchromt |
| Sitzschale | Sitz/Rücken geteilt | Gewicht (pro Stück) | 6,7 kg |
| Sitzbreite | 450 mm | Gewicht | 6,75 kg |
| Sitztiefe | 460 mm | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 146911 |  | Flipchart, Höhe 1860 mm, Tafel Höhe x Breite 1000 x 700 mm, Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, Ausgestattet mit Ablageschale, Gestell in hellgrau, 5 Rollen |
| 214487 |  | Holzschalenstuhl, 4-Fußgestell aus Rundrohr-Stahl verchromt, Sitzschale aus Schichtholz in Buche, Rückenform gerade |
| 233571 |  | Clearboard, Höhe x Breite 600 x 800 mm, Oberfläche: beschriftbar und trocken abwischbar, Tafelkern aus Folie in transparent |