

LOCTITE® LB 8008 C5-A™

Bekannt als LOCTITE® 8008™ or LOCTITE® C5-A™
Januar 2015

PRODUKTBESCHREIBUNG

LOCTITE® LB 8008 C5-A™ besitzt die folgenden Produkteigenschaften:

Technologie	Anti-Seize
Aussehen	Paste, kupferfarben ^{LMS}
Aushärtung	Nicht aushärtend
Anwendung	Schmierung

LOCTITE® LB 8008 C5-A™ bietet Schutz vor Festfressen und Verschleiß bei hohen Temperaturen. Alle gefügten Teile, wie Schrauben, Bolzen, Flansche und Dichtungen, lassen sich einfacher und ohne die Gefahr von Beschädigungen demontieren. Das Produkt eignet sich für Kupfer, Messing, Gußeisen, Stahl, alle Legierung einschließlich rostfreiem Stahl, allen Kunststoffen und allen nichtmetallischen Dichtungsmaterialien. Produkt wird sowohl bei Neuanlagen, als auch für Wartungszwecke in Bereichen der petrochemischen Industrie, bei Stahlwerken, Kraftwerken, Gießereien, etc. eingesetzt. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Betriebstemperaturbereich von -29°C bis +982°C.

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Spez. Dichte bei 25 °C	1,2bis 1,4 ^{LMS}
Spez. Dichte bei 25 °C, g/cm³	1,27
Flammpunkt - siehe Sicherheitsdatenblatt	
Feste/nichtflüchtige Bestandteile, %	40
Walkpenetration, ISO 2137, 1/10mm	320bis 380 ^{LMS}

TYPISCHE FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN

Durch das Auftragen eines Anti-Seize-Schmierstoffes auf eine Schraube, kann im Vergleich zu einer nicht geschmierten Schraube, eine größere Klemmkraft bei identischen Drehmoment erzielt werden. Ein zusätzlicher Vorteil liegt in der gleichmäßigeren Verteilung der Klemmbelastung über mehrere Schrauben. Der Zusammenhang zwischen Drehmoment und Klemmkraft läßt sich mit der folgenden Gleichung ausdrücken:

$$T = K \times F \times D$$

T = Drehmoment (N·m, lb.in, lb.ft)
K = Drehmomentkoeffizient, durch Versuche ermittelt
F = Klemmkraft (N, lb.)
D = Nenndurchmesser der Schraube (mm, in.)

Drehmomentkoeffizient, k:	
12,7 mm Stahlschrauben (Klasse 8) und-muttern (Klasse 5)	0,16
12,7 mm Stahlschrauben (Klasse 8) und-muttern (Klasse 5), mit Lösungsmittel gereinigt, nicht geschmiert	0,27

Henkel übernimmt keine Garantie für die Leistungsfähigkeit einzelner

Schrauben. Für kritische Anwendungen müssen unabhängige K-Werte bestimmt werden

ALLGEMEINE INFORMATION

Dieses Produkt ist nicht geeignet für reinen Sauerstoff und/oder sauerstoffangereicherte Systeme und sollte nicht als Schmierstoff für Chlor oder stark oxidierende Medien gewählt werden.

Sicherheitshinweise zu diesem Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Gebrauchshinweise

1. Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten die zu fügenden Oberflächen sauber und fettfrei sein
2. **Hinweis: beim Schleifen oder Bürsten mit einer Drahtbürste, ist eine Staubmaske zu tragen.** Staub, der beim Reinigen von Gewinden entsteht, kann feine Metallpartikel enthalten. Einatmen kann zu Lungenschäden oder anderengesundheitlichen Schäden führen
3. Dünne Schicht auf Gewinde und Oberflächen von Schrauben und Muttern auftragen. Anschließend montieren

Loctite Material-Spezifikation ^{LMS}

LMS vom 29. November 1999. Prüfberichte über die angegebenen Eigenschaften sind für jede Charge erhältlich. LMS-Prüfberichte enthalten ausgewählte, im Rahmen der Qualitätskontrolle festgelegte Prüfwerte, die als relevant für Kunden-Spezifikationen erachtet werden. Darüber hinaus sind umfassende Kontrollmaßnahmen in Kraft, die eine gleichbleibend hohe Produktqualität gewährleisten. Spezifikationen unter Berücksichtigung von speziellen Kundenwünschen können über die Qualitätsabteilung von Henkel koordiniert werden.

Lagerung

Produkt im ungeöffneten Behälter in trockenen Räumen lagern. Hinweise zur Lagerung können sich auf dem Etikett des Produktbehälters befinden.

Optimale Lagerung: 8 °C bis 21 °C Durch Lagerung unter 8°C und über 28°C können die Produkteigenschaften nachteilig beeinflusst werden

Aus dem Gebinde entnommenes Produkt kann beim Gebrauch verunreinigt worden sein. Deshalb keine Produktreste in den Originalbehälter zurückgeben. Henkel kann keine Haftung für Material übernehmen, das verunreinigt oder in einer Weise gelagert wurde, die von den oben aufgeführten Bedingungen abweicht. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen technischen Service oder den Kundenbetreuer vor Ort.



Umrechnungsfaktoren

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

Haftungsausschluss

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDB),

insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich

unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und

Erfahrungen. Auf Grund der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten

und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Einsatz- und

Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die Eignung

unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den

konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten

Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung

sicherzustellen, empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige

Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede

aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das

vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich

ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes

vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur

Last

fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht

besteht.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS und Henkel France SA beachten Sie bitte zusätzlich folgendes:

Für den Fall, dass Henkel dennoch, aus welchem Rechtsgrund auch immer, in Anspruch genommen wird, ist die Haftung von

Henkel in jedem Fall beschränkt auf den Wert der jeweils betroffenen Lieferung.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Colombiana, S.A.S.

findet Folgendes Anwendung:

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDB), insbesondere Vorschläge für die

Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und

Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten

Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten

Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall

ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests. Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Corporation oder Henkel Canada, Inc. findet Folgendes Anwendung:

Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir können

keine Haftung für die Ergebnisse anderer übernehmen, über deren Verfahren wir keine Kontrolle haben. Der Anwender

selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke

festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt

wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend **lehnt**

Henkel im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma Henkel entstehende

ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder

Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Die Firma Henkel lehnt im besonderen jede Haftung für

Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass

hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese

nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. unter Patenten der Firma Henkel lizenziert sind, die solche Verfahren

oder Zusammensetzungen abdecken. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem

serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu benutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder

mehrere Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Verwendung von Warenzeichen: Sofern nicht anderweitig ausgewiesen sind alle in diesem Dokument genannten Marken

solche der Henkel Corporation in den USA und in anderen Ländern.

Referenz **N/A**

