


Technisches Datenblatt

89311

Axiallager

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 93er Reihe

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	55 mm
D	105 mm
d1	105 mm
D1	57 mm
T	30 mm
Dc1	55 mm
Dc	105 mm
Dw	9 mm
Lw	9 mm
rs min	1,1 mm
Référence cage à rouleaux	K89311
Référence rondelle d'appui BI WS	WS89311
Référence rondelle d'appui BE GS	GS89311
Ea	100,3 mm
Eb	63,9 mm
Masse	1,27 kg
Poids cage à rouleaux	0,24 kg
Poids rondelle d'appui WS	0,52 kg
Poids rondelle d'appui GS	0,52 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Ca	158 kN
C0a	570 kN
Nlim (Fett)	730 U/min
Nlim (Öl)	2.900 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,5 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	9,12 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	9 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	100 mm
Db max	64 mm
ras max	1 mm